

**CMA-Series**  
**CMA-31-250-5A-5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Wtykowe przekładniki prądowe nadają się w szczególności do montażu na szynie zbiorczej.

Zalety:

- System połączeń bezśrubowych z zaciskiem sprężynowym.
- Metoda szybkiego podłączania żył jednodrutowych oraz przewodów cienkodrutowych.
- Odporny na wstrząsy i wibracje, duże siły mechanicznego mocowania
- Duża wytrzymałość prądowa

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | CMA-31-250-5A-5VA-0,5                                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1482050000</a>                                                                     |
| Wykonanie  | Prąd pierwotny: 250 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 5 VA, klasa dokładności: 0,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118291094                                                                                  |
| J. op.     | 1 Szt.                                                                                         |

**CMA-Series**  
**CMA-31-250-5A-5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 60 mm   | Szerokość (cale) | 2,362 inch |
| Wysokość   | 80,9 mm | Wysokość (cale)  | 3,185 inch |
| Głębokość  | 52 mm   | Głębokość (cale) | 2,047 inch |
| Masa netto | 315 g   |                  |            |

**Temperatury**

|                                 |               |                                 |                |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania, max. | 70 °C         | Temperatura magazynowania, min. | -25 °C         |
| Temperatura pracy, max.         | 50 °C         | Temperatura pracy, min.         | -5 °C          |
| Temperatura pracy               | -5 °C...50 °C | Temperatura magazynowania       | -25 °C...70 °C |

**Dane techniczne**

|                                                   |                          |                                           |        |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{\text{ciepły}}$ | 1,2 x $I_{\text{znam.}}$ | Częstotliwość znamionowa                  | 50 Hz  |
| Klasa izolacji                                    | E                        | Napięcie robocze $U_{\text{maks.}}$ maks. | 1,2 kV |

**Właściwości elektryczne**

|                   |      |                   |       |
|-------------------|------|-------------------|-------|
| Obciążenie wtórne | 5 VA | Prąd pierwotny    | 250 A |
| Prąd wtórny maks. | 5 A  | klasa dokładności | 0,5   |

**Wymiary przewodów pod napięciem**

|                    |         |       |                                       |
|--------------------|---------|-------|---------------------------------------|
| Przewodnik okrągły | 25,7 mm | Szyna | 20 x 20 mm, 25 x 12 mm,<br>30 x 10 mm |
|--------------------|---------|-------|---------------------------------------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002048    | ETIM 6.0   | EC002048    |
| eClass 6.2 | 27-21-09-02 | eClass 7.1 | 27-21-09-02 |
| eClass 8.1 | 27-21-09-02 | eClass 9.0 | 27-21-09-02 |
| eClass 9.1 | 27-21-09-02 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">3D drawing</a>                                                                 |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">instruction sheet english.pdf</a><br><a href="#">Betriebsanleitung deutsch</a> |

## CMA-Series CMA-31-250-5A-5VA-0,5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

