

HSS 1.6-4.8 EL Y13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Technologia termotransferu pozwala na bardzo wykonywanie nadruków na termokurczliwej tulejce TwinMark w zaledwie kilka sekund. Długość oznacznika można regulować indywidualnie odpowiednio do liczby znaków oraz dostępnego miejsca. Następnie zadrukowany odcinek tulei umieszcza się na przewodzie i obkurcza. Po zaimportowaniu danych przy użyciu oprogramowania M-Print® PRO oraz wykonaniu nadruku przez drukarkę THM Plus S, termokurczliwa tuleja jest perforowana na odcinki o żądanej długości i od razu jest gotowa do użycia.

W przypadku materiałów o długości ponad 30 m trzeba stosować zewnętrznych uchwyt rolki (1302920000).

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HSS 1.6-4.8 EL Y13M
Nr zam.	1489550000
Wykonanie	Znaczniki kabli i przewodów, 1.6 - 4.8 mm, x 7.6 mm, żółty
GTIN (EAN)	4050118299311
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000

HSS 1.6-4.8 EL Y13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	13 000 mm	Długość (cale)	511,81 inch
Szerokość	7,6 mm	Szerokość (cale)	0,299 inch
Głębokość	0,77 mm	Głębokość (cale)	0,03 inch
Masa netto	100 g		

Dane ogólne

Barwny	żółty	Długość	13 000 mm
Halogenki	Tak	Szerokość	7,6 mm
Zakres temperatury stosowania		Zalecane branże	Budowa fabryk, Energia, Producent urządzenia, Maszyny
	-55...135 °C		
tworzywo	poliolefin		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Kurczliwość	3:1
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm ²
Zalecana temperatura obkurczania	90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	1,6 - 4,8 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	4,8 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1,6 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

HSS 1.6-4.8 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

