

HS-FR 3.2-6.4/50 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark stanowi szybki i niezawodny system do znakowania pozwalający bez kłopotów zastosować dowolny rodzaj znakowania. Złącza, przewody, kable lub urządzenia – rodzina produktów MultiMark obejmuje dobrze usystematyzowany, praktyczny asortyment oznaczników, które można stosować w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem konfiguracyjnym M-Print® PRO we wszystkich obszarach zastosowań.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Asortyment kompaktowych, praktycznych produktów
- Szybkie zadrukowywanie oraz montaż
- Niezawodne identyfikowanie złączy
- Doskonałe właściwości materiałowe

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HS-FR 3.2-6.4/50 MM W
Nr zam.	2621800000
Wykonanie	Znaczniki kabli i przewodów, 3.2 - 6.4 mm, 49.8 x 10.3 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118625240
J. op.	1 000 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000

HS-FR 3.2-6.4/50 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	10,3 mm	Szerokość (cale)	0,406 inch
Wysokość	49,8 mm	Wysokość (cale)	1,961 inch
Głębokość	0,77 mm	Głębokość (cale)	0,03 inch
Masa netto	0,6 g		

Dane ogólne

Barwny	biały	Halogenki	Nie
Szerokość	10,3 mm	Wielkość pola opisowego	10.3 x 49.8 mm
Zakres temperatury stosowania	-55...125 °C	tworzywo	poliolefin

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Kurczliwość	2:1
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²
Zalecana temperatura obkurczania	90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	3.2 - 6.4 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	6,4 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	3,2 mm
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 16	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 10

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

HS-FR 3.2-6.4/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

