

THM
THM WO VIN 17.8/34 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM WO VIN 17.8/34 WS
Nr zam.	1382930000
Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 4.4 - 6.7 mm, 17.8 x 34 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118185065
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM WO VIN 17.8/34 WS
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne
Wymiary i ciężary

Szerokość	34 mm	Szerokość (cale)	1,339 inch
Wysokość	17,8 mm	Wysokość (cale)	0,701 inch
Głębokość	0,065 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	470 g		

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Nie	Barwny	biały
Halogenki	Tak	Ilość na rolkę	3 000
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	Klej poliakrylanowy
Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	34 mm
Wielkość pola opisowego	13 x 17,8 mm	Wykonanie	samoprzylepny
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C	tworzywo	warstwa winylu

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	35 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu	4,4 - 6,7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	6,7 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	4,4 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

THM
THM WO VIN 17.8/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

