THM
THM GEW 20/12 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Etykiety tekstylne THM GEW są wykonane z bardzo elastycznej tkaniny bawełnianej. Dostarczane na szpuli do użytku w drukarkach termotransferowych, co pozwala stosowanie warstwy kleju, która jest grubsza niż w przypadku arkuszy A4 do biurowych drukarek laserowych. Elastyczny materiał oraz gruba warstwa kleju zapewniają większą siłę wiązania, umożliwiającą stosowanie na kanciastych lub okrągłych obiektach, np. na kablach lub wężach.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM GEW 20/12 GE
Nr zam.	1391380000
Wykonanie	THM, Oznaczniki urządzeń, 12 x 20 mm, żółty
GTIN (EAN)	4050118191493
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2448870000 2430920000

THM
THM GEW 20/12 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0,787 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0,472 inch
Głębokość	0,3 mm	Głębokość (cale)	0,012 inch
Masa netto	206 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Aprobata zgodnie z UL 969	Nie
Barwny	żółty	Halogenki	Nie
Ilość na rolkę	2 000	Klasa palności wg UL 94	V-0
Klej	klej kauczukowy	Metoda nadruku	termotransfer
Szerokość	20 mm	Wykonanie	samoprzylepny
Zakres temperatury stosowania	-29...80 °C	tworzywo	Tkanina bawełniana

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

THM
THM GEW 20/12 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki



THM
THM GEW 20/12 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

