

**Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE CGS M63 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dla otworów przelotowych M20 do M63, system wprowadzania kabli Cabtite oferuje oddzielne wejścia przewodów wyposażonych i nie wyposażonych w zatyczki. W przypadku konserwacji lub zmian w systemie, wstępnie zmontowane kable o średnicach od 2 do 35 mm mogą być szybko i bezpiecznie zamontowane w panelach lub obudowach. Niezawodne uszczelnienie klasy IP66 zgodne z normą DIN EN 60529 i absolutnie pewne zamocowanie (eliminacja naprężeń zgodnie z normą DIN EN 62444) jest gwarantowane przez umieszczenie rowkowanych elementów uszczelniających z wycięciem falistym wokół przewodu przed jego włożeniem w połówki przelotu. System separacji zapewnia łatwą i szybką instalację. Po założeniu elementu uszczelniającego, połowy przelotu przewodu są po prostu zatrzaskiwane ze sobą. Nakrętka blokująca jest również oddzielna i gwarantuje pewne zamocowanie wewnątrz panelu.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CABTITE CGS M63 BK
Nr zam.	2584120000
Wykonanie	rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 24.7 mm, M 63, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118617238
J. op.	5 Szt.

Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE CGS M63 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	39,7 mm	Długość (cale)	1,563 inch
Szerokość	72 mm	Szerokość (cale)	2,835 inch
Wysokość	24,7 mm	Wysokość (cale)	0,972 inch
Głębokość	39,7 mm	Głębokość (cale)	1,563 inch
Masa netto	51 g		

Informacje ogólne

Moment obrotowy dociągający, min.	6,8 Nm	Moment obrotowy dociągający, maks.	7 Nm
Klasa palności wg UL 94		Element uszczelniający	1 duży element uszczelniający lub 4 małe elementy uszczelniające
	V-0		
Średnica otworu	63 mm	gwint (zewnątrzny)	M 63
długość gwintu	15 mm	skok gwintu	1,5 mm
rozmiar klucza 1	68 mm	rozmiar klucza 2	82 mm
Halogenki	Nie	Silikon	Nie
uszczelka		tworzywo	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
	TPE		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
-----------------	----------------------