

**Industrial Ethernet
IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
Nr zam.	2003370000
Wykonanie	FrontCom, Płytki wkładki, nieekranowane, 1 x GFCL, 1 x bezpiecznik, 2x Dane, 1x Sygnał
GTIN (EAN)	4050118387322
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	90,5 mm	Długość (cale)	3,563 inch
Szerokość	116,5 mm	Szerokość (cale)	4,587 inch
Wysokość	23 mm	Wysokość (cale)	0,906 inch
Masa netto	141,78 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	66 °C	Temperatura pracy, min.	-35 °C
Temperatura pracy	-35 °C...66 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Przewody zaciskane

Długość odizolowania	9 mm	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny bez końcówki tulejkowej	...
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 ... 2.5 mm ²	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny bez końcówki tulejkowej	...
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 ... 2.5 mm ²	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	1.5 ... 4 mm ²
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe		

Dane ogólne

Materiał	Poliwęglan (PC)	Rodzaj produktu	Płytki wkładki, nieekranowane
----------	-----------------	-----------------	-------------------------------

Normy

Nr certyfikatu (cURus)	E223801
------------------------	---------

Właściwości elektryczne

napięcie robocze	125 V AC
------------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC000456
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-18-28-06	eClass 9.1	27-18-92-90

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Industrial Ethernet IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

