

THM
THM WO 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM WO 24.5/100 WS
Nr zam.	2004970000
Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 8 - 23 mm, 25.4 x 100 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118415391
J. op.	2 000 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM WO 24.5/100 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	100 mm	Szerokość (cale)	3,937 inch
Wysokość	25,4 mm	Wysokość (cale)	1 inch
Głębokość	0,025 mm	Głębokość (cale)	0,001 inch
Masa netto	0,406 g		

Dane ogólne

Barwny	biały	Halogenki	Nie
Ilość na rolkę	2 000	Klasa palności wg UL 94	V-0
Klej	Klej poliakrylanowy	Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	100 mm	Wielkość pola opisowego	24.5 x 25 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C	tworzywo	powłoka poliestrowa

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	120 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu	8 - 23 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	23 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	8 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
-----------------	-----------------------