THM
THM EL VIN 100 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Identyfikacja dostosowana do indywidualnych wymagań: EL
Odmiany paskowe znaczników MultiMark sprawiają, że są one ekonomicznie korzystną alternatywą dla konwencjonalnych szyn z wsuwanymi etykietami czy etykiet specjalnych. Dla każdej podanej szerokości oprogramowanie precyzyjnie dobiera długość, aby zapewnić dopasowanie do odpowiednich oznaczników. Ostrze umożliwia docięcie etykiet do wymaganych rozmiarów. Idealne do tworzenia dużych etykiet dla bloków funkcyjnych lub kompletnych bloków zacisków.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM EL VIN 100 WS 30M
Nr zam.	2518700000
Wykonanie	THM, Oznaczniki urządzeń, 100, biały
GTIN (EAN)	4050118541281
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM EL VIN 100 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	30 000 mm	Długość (cale)	1 181,1 inch
Wysokość	100 mm	Wysokość (cale)	3,937 inch
Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	500 g		

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Nie	Barwny	biały
Długość	30 000 mm	Halogenki	Tak
Ilość na arkusz	1	Ilość na rolkę	1
Klasa palności wg UL 94	HB	Klej	Klej poliakrylanowy
Metoda nadruku	termotransfer	Wykonanie	Ciągłe, samoprzylepny
tworzywo	warstwa winylu		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN

THM
THM EL VIN 100 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki