

**ClipCard
CC DIA 30/3.5 MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oznacznik CC DIA 30 MC jest stosowany do opisywania węży hydraulicznych, oświetlenia oraz wskaźników. Do mocowania można stosować warianty z otworami 4,2 mm na śruby M4 lub opaski kablowe. Wariant z otworami 3,5 mm jest przeznaczony do nitów zrywalnych 3,2 mm. Zgodnie z normą DIN V VDE V 0108 część 100 ze stycznia 2010, lampy oświetlenia awaryjnego oraz połączeń / rozgałęzień, będących częścią instalacji oświetlenia awaryjnego, muszą być łatwo i jednoznacznie rozpoznawalne oraz oznaczone kolorem czerwonym lub zielonym. W pobliżu lamp muszą być umieszczone numery identyfikacyjne rozdzielnic, obwodu elektrycznego oraz lampy.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CC DIA 30/3.5 MC NE RT
Nr zam.	1434110000
Wykonanie	ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 30 x 30 mm, Z otworem, czerwony
GTIN (EAN)	4050118238723
J. op.	60 Szt.
Produkt alternatywny	1266150000
Kompatybilna drukarka	1324380000

**ClipCard
CC DIA 30/3.5 MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1,181 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1,181 inch
Głębokość	1,2 mm	Głębokość (cale)	0,047 inch
Masa netto	2,15 g	Średnica	30 mm

Dane ogólne

Aplikacja / producent	Z otworem	Barwny	czerwony
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-2
Szerokość	30 mm	Wykonanie	Ø 30 mm, z otworem montażowym 3,5 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	Zalecane branże	Maszyny
tworzywo	poliamid 66		

Znaczniki urządzeń

Średnica	30 mm	Średnica otworu wierconego	3,5 mm
----------	-------	----------------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

**ClipCard
CC DIA 30/3.5 MC NE RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

