

D-SERIES DRW / DRH SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



W skład akcesoriów do przekaźników D-SERIES wchodzi:

- cokół przekaźnika
- moduły LED / zabezpieczające
- obejmę metalowe

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SPW ECO 3CO
Nr zam.	1220250000
Wykonanie	D-SERIES DRW / DRH, Podstawa przekaźnikowa, Liczba styków: 3 zestaw przełączny, prąd trwały: 16 A, złącze śrubowe
GTIN (EAN)	4032248100101
J. op.	10 Szt.

**D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	38,7 mm	Szerokość (cale)	1,524 inch
Wysokość	92,1 mm	Wysokość (cale)	3,626 inch
Głębokość	31 mm	Głębokość (cale)	1,22 inch
Masa netto	64,1 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	60 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Wilgotność	35...85 % wzgl. wilgotności, bez obroszenia	Temperatura pracy	-40 °C...60 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...60 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)	E312083
------------------------	---------

Wyjście

znamionowe napięcie załączające	500 V AC	Napięcie łączeniowe AC, max.	500 V
prąd trwały	16 A		

Dane zestyku

Typ zestyku	3 zestyk przełączny
-------------	---------------------

Dane ogólne

Szyna	TS 35	Barwny	czarny
-------	-------	--------	--------

Koordinacja izolacji

Napięcie znamionowe	500 V	Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2	grupa materiałów izolacyjnych	IIIb
Stopień ochrony	IP10	Wytrzymałość dielektryczna, wejście/ wyjście	4 kV _{efekt.} / 1 min
Odstęp izolacyjny powietrzny wejście – wyjście	≥ 3 mm	Odstęp wejście – wyjście po izolacji	≥ 5 mm
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków	4 kV _{efekt.} / 1 min	udarowe napięcie wytrzymywane	7,3 kV (1,2/50 μs)

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Nr certyfikatu (cURus)	E312083
-------	--	------------------------	---------

**D-SERIES DRW / DRH
SPW ECO 3CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Dane przyłączeniowe**

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	8 mm
Moment obrotowy dociągający, min.	0,5 Nm	Moment obrotowy dociągający, maks.	1,2 Nm
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	1,5 mm ²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²	przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.	2,5 mm ²
Przyłącze przewodu	Widelkowa końcówka kablowa M4 (izolowana)	Wielkość ostrza	Gr. PH2

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-16-03	eClass 8.1	27-37-16-03
eClass 9.0	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03

Informacje produktowe

Informacje produktowe	Mostki poprzeczne nie są dostępne dla tego gniazda.
	Oznaczniki nie są dostępne dla tego gniazda.

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie


Broszura/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	DE_PA_5600_160310_005.pdf

D-SERIES DRW / DRH SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Dimensional drawing



Graph

Charakterystyka ograniczenia prądu obciążenia DC
Obciążenie rezystancyjne

Dimensional drawing