

SlimFix X
SFX 9/24 S MC NE WS V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do zastosowań w inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SFX 9/24 S MC NE WS V0
Nr zam.	2009930000
Wykonanie	SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118396188
J. op.	120 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

SlimFix X
SFX 9/24 S MC NE WS V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	13,62 mm	Szerokość (cale)	0,536 inch
Wysokość	24 mm	Wysokość (cale)	0,945 inch
Głębokość	0,8 mm	Głębokość (cale)	0,031 inch
Masa netto	0,738 g		

Dane ogólne

Barwny	biały	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-0	Szerokość	13,62 mm
Wielkość pola opisowego	23,9 x 9 mm	Wykonanie	Mocowanie opaskami kablowymi
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	tworzywo	poliamid 66

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	500 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	16 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu	7 - 40 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	40 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	7 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------