THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Oferta oznaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller zawiera rozwiązania do najróżniejszych aplikacji. Obszar zastosowań rozciąga się od cienkich przewodów po kable o dużych średnicach zewnętrznych. Asortyment obejmuje między innymi systemy kombinowane, złożone z pojedynczych etykiet, przezroczystych tulei i znaczników, mocowanych opaskami kablowymi.

Są też dostępne otwarte oraz zamknięte oznaczniki, a także zadrukowane lub neutralne oznaczniki do indywidualnego etykietowania. Niezawierające halogenków ani szkodliwych substancji oznaczniki przewodów firmy Weidmüller spełniają wymagania norm europejskich oraz wewnętrzne norm renomowanych producentów urządzeń elektrycznych.

Oznaczniki do kabli i przewodów - są dostępne systemy o następujących zastosowaniach:

- Przypinanie do wstępnie zadrukowanych oznaczników zgodnie z indywidualnymi wymaganiami
- Etykietowanie znakami ze standardowego zestawu
- Łączenie pojedynczych, wstępnie wydrukowanych znaków w celu utworzenia kodu znakowego
- Samodzielne opisywanie przy użyciu drukarki laserowej SMark, drukarki PrintJet, plotera MCP Plus, MC-Mobilo, drukarki laserowej (format DIN A4), drukarki termotransferowej lub flamastra STI.

Przykładowe oznaczniki znajdują się w woreczku z próbkami
oznaczników Weidmüller, nr zamówienia 1640420000.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM ET 28/28 WS
Nr zam.	2539410000
Wykonanie	Znaczniki kabli i przewodów, 28 x 28 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118570182
J. op.	1 500 Szt.

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	28 mm	Szerokość (cale)	1,102 inch
Wysokość	28 mm	Wysokość (cale)	1,102 inch
Głębokość	0,35 mm	Głębokość (cale)	0,014 inch
Masa netto	0,387 g		

Dane ogólne

Barwny	biały	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	HB	Szerokość	28 mm
Zakres temperatury stosowania	-50…100 °C	tworzywo	polipropylen

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

