

SFX-DT 9/24 MC NE BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oferując rozwiązania w dziedzinie wykrywalnego znakowania wspieramy klientów z branży przemysłu spożywczego i napojów w zapewnianiu najwyższych standardów wynikających z koncepcji HACCP. Dzięki metalowemu wypełnieniu wykrywalne oznaczniki MultiCard są niezawodnie wykrywane przez detektory metali i urządzenia rentgenowskie. Identyfikacja minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia w trakcie procesu produkcji żywności. Ze względu na właściwości, takie jak odporność na korozję oraz starzenie na skutek działania promieni UV i ciepła, oznaczniki MultiCard zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Regularnie sprawdzamy i potwierdzamy bezpieczeństwo w naszym akredytowanym laboratorium. Nieodpowiednie do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

- wykrywalne przez detektory metali i promienie rentgenowskie
- rozpoznawalne wizualnie dzięki niebieskiej barwie
- wypełniacz metalowy odporny na korozję
- wyraźny i trwały obraz wydruku
- dostępność różnych wersji w szerokiej palecie wymagań co do znakowania

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SFX-DT 9/24 MC NE BL
Nr zam.	2602720000
Wykonanie	Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4050118613247
J. op.	160 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

SFX-DT 9/24 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	15 mm	Szerokość (cale)	0,591 inch
Wysokość	24 mm	Wysokość (cale)	0,945 inch
Głębokość	0,8 mm	Głębokość (cale)	0,031 inch
Masa netto	0,644 g		

Dane ogólne

Barwny	niebieski	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	HB	Możliwość wykrycia zgodnie z wymaganiami Rondotest	4.7 mm Al
Nadrukowane znaki	neutralna	Szerokość	15 mm
Wielkość pola opisowego	23.9 x 9 mm	Wykonanie	Mocowanie opaskami kablowymi
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	Zalecane branże	Przemysł przetwórstwa produktów spożywczych
tworzywo	poliamid 66		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	500 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	16 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu	7 - 40 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	40 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	7 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

SFX-DT 9/24 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

