

SAI-4-M M12 1:1 SO UT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Rozdzielacze M12 są oferowane we wszystkich możliwych wersjach. Gniazda 4, 6 i 8 M12 są 4- lub 5 biegunowe. Odgańlenie zbiorcze jest wykonane alternatywnie jako wariant z kablem stałym, z pokrywą do samodzielnego przyłączania lub z M23. Poza tym jest kilka wersji specjalnych. Jest na przykład rozdzielacz 1 do 1 umożliwiający dowolny wybór złącz czy też rozdzielaczy, dopuszczonych do strefy Ex 1.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-4-M M12 1:1 SO UT
Nr zam.	1044340000
Wykonanie	Pasywny rozdzielacz czujnik / element wykonawczy, M12, wersja pokryw, Nie
GTIN (EAN)	4032248776474
J. op.	2 Szt.

SAI-4-M M12 1:1 SO UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	124 g
------------	-------

Temperatury

Temperatura pracy	-
-------------------	---

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane przyłącza

odejście rozdzielcze	wersja pokryw
----------------------	---------------

Dane elektryczne

Maks. pojemność pojedynczego gniazda 4 A	Wytrzymałość izolacji	10 ⁹ Ω
--	-----------------------	-------------------

Dane materiałowe

Materiał styków	CuZn	Powierzchnia styku	połączany
-----------------	------	--------------------	-----------

Dane ogólne techniczne

Stopień ochrony	IP67	Liczba biegunów	5
Liczba gniazd stykowych	4	Ścieżka połączenia	M12
LED	Nie	czujnik bezdotykowy LED	Nie

Dane techniczne kabla

Liczba biegunów	5
-----------------	---

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie


Broszura/Katalog	FL FIELDWIRING EN
Dane projektowe	WSCAD

SAI-4-M M12 1:1 SO UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń

