HSS 3.2-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Technologia termotransferu pozwala na bardzo wykonywanie nadruków na termokurczliwej tulejce TwinMark w zaledwie kilka sekund. Długość oznacznika można regulować indywidualnie odpowiednio do liczby znaków oraz dostępnego miejsca. Następnie zadrukowany odcinek tulei umieszcza się na przewodzie i obkurcza. Po zaimportowaniu danych przy użyciu oprogramowania M-Print® PRO oraz wykonaniu nadruku przez drukarkę THM Plus S, termokurczliwa tuleja jest perforowana na odcinki o żądanej długości i od razu jest gotowa do użycia.
W przypadku materiałów o długości ponad 30 m trzeba stosować zewnętrznych uchwyt rolki (1302920000).

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HSS 3.2-9.5 EL Y13M
Nr zam.	1489570000
Wykonanie	Znaczniki kabli i przewodów, 3.2 - 9.5 mm, x 15.1 mm, żółty
GTIN (EAN)	4050118299199
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000

Karta katalogowa

HSS 3.2-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	13 000 mm	Długość (cale)	511,81 inch
Szerokość	15,1 mm	Szerokość (cale)	0,594 inch
Głębokość	0,77 mm	Głębokość (cale)	0,03 inch
Masa netto	182 g		

Dane ogólne

Barwny	żółty	Długość	13 000 mm
Halogenki	Tak	Szerokość	15,1 mm
Zakres temperatury stosowania	-55…135 °C	Zalecane branże	Budowa fabryk, Energia, Producent urządzenia, Maszyny
tworzywo	poliolefin		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Kurczliwość	3:1
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	16 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm²
Zalecana temperatura obkurczania	90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	3.2 - 9.5 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	9,5 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	3,2 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

Dopuszczenia	c UL us
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD

HSS 3.2-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

