VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową)
VG M32 EMV-4 MS 16-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Produktabbildung

Dławnice EMC do ekranowania częstotliwości zakłócających z tłumieniem ekranowym sięgającym 100dB. Stykanie ekranu kabla za pomocą ciągłej podkładki sprężystej.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG M32 EMV-4 MS 16-25
Nr zam.	2435180000
Wykonanie	VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4050118446937
J. op.	10 Szt.

VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową)
VG M32 EMV-4 MS 16-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	62 mm	Długość (cale)	2,441 inch
Masa netto	0,16 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	długość gwintu	9 mm
gwint (zewnętrzny)	M 32	rodzaj ochrony z GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
rozmiar klucza 1	40 mm	rozmiar klucza 2	40 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	mosiądz, niklowany
wkładka uszczelniająca	CR	wkładka zaciskowa	Poliamid
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica ekranu, maks.	20 mm	średnica ekranu, min.	12 mm
średnica kabla zewnętrzna, maks.	25 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	16 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego (UL)	E199260

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP