

**Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE SE 12-13 SML BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Niezależnie do średnicy kabla, w asortymencie Cabtite zawsze można znaleźć odpowiednią wkładkę uszczelniającą.

Ze względu na stożkowy kształt elementów uszczelniających, uprzednio ustawione wkładki można łatwo wcisnąć od wewnątrz na zewnątrz. Kształt uszczelnienia niezawodnie wypełnia przestrzeń pośrednie i zapewnia odciążenie kabla zgodnie z normą DIN EN 62444. Wkładki uszczelniające w połączeniu z ramkami zapewniają kategorię ochronną IP 66. Ze względu na rowkowany kształt z falistym wycięciem są odpowiednie zwłaszcza do wstępnie konfekcjonowanych kabli.

- Czarne wkładki uszczelniające są przeznaczone w szczególności do wysokich temperatur pracy i spełniają wymagania klasy palności UL 94 HB.
- Szare elementy uszczelniające są zgodne z wymaganiami klasy palności UL 94 V0 i z tego powodu są odpowiednie do zastosowań w kolejnictwie.
- Stosując kilka wkładek, przez element uszczelniający można przeprowadzić co najmniej dwa kable, a także kable specjalne.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CABTITE SE 12-13 SML BK
Nr zam.	2584020000
Wykonanie	Element uszczelniający, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, Głęboka czerni, Wysokość: 17.7 mm, Szerokość: 20.7 mm, Głębokość: 17.7 mm, -40 °C... 120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616651
J. op.	10 Szt.

Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE SE 12-13 SML BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	20,7 mm	Długość (cale)	0,815 inch
Szerokość	20,7 mm	Szerokość (cale)	0,815 inch
Wysokość	17,7 mm	Wysokość (cale)	0,697 inch
Głębokość	17,7 mm	Głębokość (cale)	0,697 inch
Masa netto	4,5 g		

Informacje ogólne

Klasa palności wg UL 94	HB	Element uszczelniający	1 mały element uszczelniający
średnica kabla zewnętrzna, min.	12 mm	średnica kabla zewnętrzna, maks.	13 mm
Halogenki	Nie	Silikon	Nie
tworzywo	TPE		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000879	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-21	eClass 9.1	27-14-44-21

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Cabtime Installation Instructions