

SAISC-M-4/8S-M12-D-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złączy wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Wtyki męskie i gniazdo żeńskie do adaptowalnych podzespołów montażowych złączy M8, M12, M16 i 7/8" o wysokiej odporności konstrukcji, idealnych np. do zastosowań w budowie maszyn. Wtyki M12 są dostępne w 5 różnych systemach połączeń.

Złącze zaciskane cechuje się dużą niezawodnością działania. Przy takiej technice wykonywania połączeń, przewód jest zaciskany w styku, a następnie mocowany w uchwycie. Połączenie między przewodem a końcówką zaprasowywaną jest odporne na drgania i zapewnia długoterminową stabilność.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAISC-M-4/8S-M12-D-COD
Nr zam.	1467840000
Wykonanie	Wtyk dowolnie konfekcjonowany, M12, złącze męskie, proste
GTIN (EAN)	4050118273441
J. op.	1 Szt.

SAISC-M-4/8S-M12-D-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 43 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 85 °C Temperatura pracy, min. -40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 200	Dławnice kablowe	M 12
Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)	Liczba biegunów	4
Podstawowy materiał obudowy	CuZn	Powierzchnia styku	pozlacany
Przekrój przyłącza, maks.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza, min.	0,34 mm ²
Przyłącze ekranu	Tak	Prąd znamionowy	4 A
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Stopień ochrony	IP67
Stopień zanieczyszczenia	3	Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 °C
kodowanie	D	napięcie znamionowe	250 V
Średnica kabla, maks.	8 mm	Średnica kabla, min.	5 mm

Dane ogólne

Podstawowy materiał obudowy	CuZn	Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Ścieżka połączenia	M12	Powierzchnia styku	pozlacany
Stopień ochrony	IP67	Cykle wpinania	≥ 200

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101

Właściwości elektryczne

napięcie znamionowe 250 V

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

SAISC-M-4/8S-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

SAISC-M-4/8S-M12-D-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat biegunów

