SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD
Nr zam.	2530760000
Wykonanie	Złącze zasilania, Złącze żeńskie M12
GTIN (EAN)	4050118540581
J. op.	1 Szt.

Karta katalogowa

SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	49 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	500	Liczba biegunów	5
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Przyłącze ekranu	Tak
Prąd znamionowy	12 A	Rodzaj przyłącza	Złącze płytka-kabel (IDC)
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C	kodowanie	L
napięcie znamionowe	63 V	Średnica kabla, maks.	13,5 mm
Średnica kabla, min.	5,8 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

certyfikaty

ROHS	Zgodny

SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

