

**Zaciski śrubowe (złączki specjalne)
WFF 185 NFF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Klippon® Connect z kołkami

Zaciski kołkowe to sprawdzone, wytrzymałe połączenie przeznaczone do bardzo trudnych warunków pracy. Szeroki zakres akcesoriów oraz wysoka jakość wykonania gwarantują wysoką wydajność w fazie planowania i instalacji – oraz najwyższe bezpieczeństwo pracy.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WFF 185 NFF
Nr zam.	1049250000
Wykonanie	Zaciski śrubowe (złączki specjalne), Przelotowa rządowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 185 mm ² , Przyłącze sworzniowe, montaż bezpośredni, TS 35
GTIN (EAN)	4050118255133
J. op.	2 Szt.

Zaciski śrubowe (złączki specjalne) WFF 185 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	55 mm	Szerokość (cale)	2,165 inch
Wysokość	163 mm	Wysokość (cale)	6,417 inch
Głębokość	77,2 mm	Głębokość (cale)	3,039 inch
Masa netto	581 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania	10 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C		

Przyłącze kołkowe

Końcówka przewodu DIN 46 234	10...240 mm ²	Moment obrotowy dociągający, maks.	60 Nm
Moment obrotowy dociągający, min.	50 Nm	Strefa zacisku, przyłącze kołkowe, max.	240 mm ²
Strefa zacisku, przyłącze kołkowe, min.	10 mm ²	Wielkość kołka dla przyłącza płaskiego	M 12

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni, TS 35	otwarte strony	zamknięta
---------------------	---------------------------	----------------	-----------

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	185 mm ²	Napięcie znamionowe	500 V
Prąd znamionowy	353 A	prąd przy maks. przewodzie	353 A
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	0,09 mΩ		

parametry systemu

Moment dokręcający (śruba zaciskowa do przewodów miedzianych)	50...60 Nm	liczba poziomów	1
liczba zacisków na poziom	2	poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie
Przyłącze PE	Nie	Szyna	TS 35

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Końcówka przewodu DIN 46 234	10...240 mm ²	Moment obrotowy dociągający, maks.	60 Nm
Moment obrotowy dociągający, min.	50 Nm	Rodzaj przyłącza	Przyłącze sworzniowe
Strefa zacisku, przyłącze kołkowe, max.	240 mm ²	Strefa zacisku, przyłącze kołkowe, min.	10 mm ²
Wielkość kołka dla przyłącza płaskiego	M 12	Zakres zaciskania, maks.	240 mm ²
Zakres zaciskania, min.	10 mm ²	liczba przyłączy	2

wymiary

przesunięcie TS 35	81,5 mm
--------------------	---------

Zaciski śrubowe (złączki specjalne)
WFF 185 NFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC002020	ETIM 4.0	EC002020
ETIM 5.0	EC002020	ETIM 6.0	EC000897
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-20
eClass 7.1	27-14-11-20	eClass 8.1	27-14-11-20
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks