

SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75
Nr zam.	1353770000
Wykonanie	Wtyk montażowy, M12, złącze męskie, proste, PG 9, Liczba biegunów: 4
GTIN (EAN)	4050118156195
J. op.	1 Szt.

SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 21 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101

Dane ogólne

Dławnice kablowe	PG 9	Długość przewodu plecionego / kabla	0,2 m
Liczba biegunów	4	Napięcie znamionowe	250 V (3-i 4-biegunowe) / 60 V (5-biegunowe)
Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany	Powierzchnia styku	połączany
Przekrój żyły	18 AWG	Prąd znamionowy	8 A
Prąd znamionowy	Zestyki 1-4 8A, zestyk 5 2A	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	A	napięcie znamionowe	250 V
Ścieżka połączenia	M12		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

PobieranieBroszura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-M12S-4-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat biegunów

