

## końcówka kablowa KRN-M10/-240 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Typ        | KRN-M10/-240 S                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1494340000</a>            |
| Wykonanie  | końcówka kablowa, 240 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304039                         |
| J. op.     | 5 Szt.                                |

**końcówka kablowa  
KRN-M10/-240 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |        |            |         |
|--------|--------|------------|---------|
| Ciężar | 12,8 g | Masa netto | 124,4 g |
|--------|--------|------------|---------|

**Dane techniczne**

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Wykonanie | Seria Euro, wąski kołnierz |
|-----------|----------------------------|

**Łączniki**

|                                    |         |                                 |                     |
|------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|
| Długość połączenia (l)             | 65 mm   | Długość trzonu (a)              | 35 mm               |
| Otwór                              | M10     | Przekrój przyłącza przewodu     | 240 mm <sup>2</sup> |
| Szerokość kołnierza (b)            | 30 mm   | izolacja                        | element niedostępny |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 10,5 mm | Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 21 mm               |
| Średnica zewnętrzna trzonu (d3)    | 26 mm   |                                 |                     |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001051    | ETIM 6.0   | EC001051    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-05 | eClass 9.0 | 27-40-02-05 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-05 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN</a>                |

## końcówka kablowa KRN-M10/-240 S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

