

## końcówka kablowa KRN-M10/-35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Typ        | KRN-M10/-35                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1496570000</a>           |
| Wykonanie  | końcówka kablowa, 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305920                        |
| J. op.     | 100 Szt.                             |

**końcówka kablowa  
KRN-M10/-35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |        |            |         |
|--------|--------|------------|---------|
| Ciężar | 2,19 g | Masa netto | 21,77 g |
|--------|--------|------------|---------|

**Dane techniczne**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Wykonanie | Seria Euro, standard |
|-----------|----------------------|

**łączniki**

|                                    |         |                                 |                     |
|------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|
| Długość połączenia (l)             | 36,5 mm | Długość trzonu (a)              | 17 mm               |
| Otwór                              | M10     | Przekrój przyłącza przewodu     | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Szerokość kołnierza (b)            | 20 mm   | izolacja                        | element niedostępny |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 10,5 mm | Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 8,5 mm              |
| Średnica zewnętrzna trzonu (d3)    | 12 mm   |                                 |                     |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001051    | ETIM 6.0   | EC001051    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-05 | eClass 9.0 | 27-40-02-05 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-05 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN</a>                |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                 |

## końcówka kablowa KRN-M10/-35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

