


## Seria Z ZDK 2.5-2 OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Zdjęcie produktu



### Złącze z zaciskiem sprężynowym

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZDK 2.5-2 OR                                                                                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1831260000</a>                                                                                                              |
| Wykonanie  | Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Złączka szeregową dwupoziomową, złącze sprężynowe, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, pomarańczowy |
| GTIN (EAN) | 4032248590414                                                                                                                           |
| J. op.     | 50 Szt.                                                                                                                                 |

**Seria Z**  
**ZDK 2.5-2 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |         |                  |            |
|----------------------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość                  | 5,1 mm  | Szerokość (cale) | 0,201 inch |
| Wysokość                   | 72,5 mm | Wysokość (cale)  | 2,854 inch |
| Głębokość                  | 54,5 mm | Głębokość (cale) | 2,146 inch |
| Głębokość wraz z szyną DIN | 55,5 mm | Masa netto       | 10,74 g    |

**Temperatury**

|                                        |                                                                                                   |                                         |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Temperatura magazynowania, max.        | 40 °C                                                                                             | Temperatura magazynowania, min.         | 10 °C         |
| Zakres temperatury stosowania          | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | Temperatura magazynowania               |               |
|                                        |                                                                                                   |                                         | 10 °C...40 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C                                                                                            | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C        |

**Dane znamionowe IECEx/ATEX**

|                                |                                                                                                   |                                 |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| nr certyfikatu (ATEX)          | DEMKO16ATEX1808U                                                                                  | Nr certyfikatu (IECEx)          | IECExULD16.0036U  |
| Napięcie maks. (ATEX)          | 550 V                                                                                             | Prąd (ATEX)                     | 21 A              |
| Maks. przekrój przewodu (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                 | Napięcie maks. (IECEx)          | 550 V             |
| Prąd (IECEx)                   | 21 A                                                                                              | Maks. przekrój przewodu (IECEx) | 4 mm <sup>2</sup> |
| Zakres temperatury stosowania  | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | Oznakowanie EN 60079-7          |                   |
| Etykieta Ex 2014/34/WE         | II 2 G D                                                                                          |                                 | Ex eb II C Gb     |

**dalsze dane techniczne**

|                            |          |                                          |                 |
|----------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|
| liczba identycznych złączy | 1        | otwarte strony                           | z prawej strony |
| rodzaj montażu             | wciskany | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak             |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | pomarańczowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |              |

**dane znamionowe**

|                             |                     |                                           |         |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|
| Przekrój pomiarowy          | 2,5 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe                       | 800 V   |
| Prąd znamionowy             | 24 A                | prąd przy maks. przewodzie                | 24 A    |
| Normy                       | IEC 60947-7-1       | Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 2,66 mΩ |
| Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV                | Stopień zanieczyszczenia                  | 3       |

**dane znamionowe wg CSA**

|                               |        |                              |                |
|-------------------------------|--------|------------------------------|----------------|
| Maks. przekrój przewodu (CSA) | 12 AWG | Min. przekrój przewodu (CSA) | 30 AWG         |
| Napięcie rozm. C (CSA)        | 600 V  | Nr certyfikatu (CSA)         | 200039-1236167 |
| Prąd Gr C (CSA)               | 25 A   |                              |                |

**Seria Z**  
**ZDK 2.5-2 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****dane znamionowe wg UL**

|                                           |        |                                              |        |
|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Napięcie rozm. C (UR)                     | 600 V  | Napięcie rozm. C (cURus)                     | 600 V  |
| Nr certyfikatu (UR)                       | E60693 | Nr certyfikatu (cURus)                       | E60693 |
| Prąd Gr C (UR)                            | 20 A   | Prąd rozm. C (cURus)                         | 20 A   |
| Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) | 12 AWG | Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) | 12 AWG |
| Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) | 30 AWG | Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) | 30 AWG |
| Wielkość przewodu Field wiring max (UR)   | 12 AWG | Wielkość przewodu Field wiring max (cURus)   | 12 AWG |
| Wielkość przewodu Field wiring min (UR)   | 30 AWG | Wielkość przewodu Field wiring min (cURus)   | 30 AWG |

**parametry systemu**

|                                 |                                                                           |                            |     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| Wykonanie                       | Złącze sprężynowe, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony | niezbędna płyta zamykająca | Tak |
| liczba poziomów                 | 2                                                                         | liczba zacisków na poziom  | 2   |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie                                                                       | Przyłącze PE               | Nie |
| Szyna                           | TS 35                                                                     |                            |     |

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                                                                                                  |                      |                                                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Długość odizolowania                                                                             | 10 mm                | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.                                             | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                         | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                         | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Rodzaj przyłącza                                                                                  | złącze sprężynowe   |
| Wielkość ostrza                                                                                  | 0,6 x 3,5 mm         | Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Zakres zaciskania, min.                                                                          | 0,05 mm <sup>2</sup> | kierunek podłączenia                                                                              | ukośnie             |
| liczba przyłączy                                                                                 | 4                    | przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                             | AWG 30              |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.                                                      | AWG 14               | sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                                | A2                  |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC000897    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 5.1 | 27-14-11-18 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-20 | eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-20 | eClass 9.0 | 27-14-11-20 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-20 |            |             |


**Seria Z**  
**ZDK 2.5-2 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

|                                              |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                                                                                  |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                          |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">NTI ZDK-PE 2.5-2</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                                                                                                           |
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Attestation of Conformity</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">DE_PT1141_20160415_141_ISSUE01.pdf</a> |

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Uwaga dotycząca bezpieczeństwa | <a href="#">Safety Information</a> |
|--------------------------------|------------------------------------|

**Seria Z**  
**ZDK 2.5-2 OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**