


## Elementy połączeniowe H0,5/14D W SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- w worku multi-pack (5 x 100 szt.)
- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Typ        | H0,5/14D W SP                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1476300000</a>                   |
| Wykonanie  | Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118283181                                |
| J. op.     | 100 Szt.                                     |

**Elementy połączeniowe  
H0,5/14D W SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 14 mm  | Szerokość (cale) | 0,551 inch |
| Masa netto | 0,08 g |                  |            |

**Dane techniczne**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wykonanie | izolowany |
|-----------|-----------|

**Tulejki kablowe**

|                                             |             |                                     |                     |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| Długość odizolowania                        | 10 mm       | Grubość kołnierza plastikowego (S2) | 0,25 mm             |
| Grubość tulejki metalowej (S1)              | 0,15 mm     | L1 in mm                            | 14 mm               |
| Określenie wojskowe                         | T 20A 002 A | Przekrój przyłącza przewodu         | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| długość powierzchni styku (L2)              | 8 mm        | kod koloru                          | DIN                 |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 20      | średnica kołnierza (D2)             | 2,6 mm              |
| średnica powierzchni styku (D1)             | 1 mm        |                                     |                     |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.2 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.1 | 27-40-02-01 | eClass 8.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|