



Obudowa natynkowa, Tworzywo sztuczne, Ze śrubami ze stali stopowej,  
Otwory montażowe 1, 1 x 30,5

Typ **M30-FI1**  
Catalog No. **197235**

## Program dostaw

Funkcja podstawowa – akcesoria			Obudowy natynkowe
Obudowa			Tworzywo sztuczne
			Ze śrubami ze stali stopowej
Otwory montażowe		Ilość	1
<b>Przepusty przewodów wstępnie wyłoczone</b>			
Wprowadzenie przewodów			tył: 1 x M20 boki: 1 x M20
Stopień ochrony			IP66, IP67, IP69
odporność na uderzenia			IK06 zgodnie z EN 50102
<b>Kolor</b>			
Wartość RAL			RAL 7035
Kolor			Dolna część obudowy antracyt
Podłączanie do SmartWire-DT			nie
Stosowane do			1 x ∅ 30,5
Stosowane do			Przyciski (z podświetleniem) Przełączniki wybierakowe (z podświetleniem) Przyciski kluczykowe Lampka sygnalizacyjna Przyciski ZATRZYMANIA/WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO z żółtym kompletem pierścieni redukcyjnych M22Y-R30 Elementy stykowe ze spłaszczoną częścią tylną M22-FK... Elementy LED ze spłaszczoną częścią tylną M22-FLED...

## Dane Techniczne

### Dane ogólne

Stopień ochrony			IP66, IP67, IP69
Temperatura otoczenia			
otwarte		°C	-25 - +70

### Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70
odporność na uderzenia			IK06 zgodnie z EN 50102

### Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Obudowa do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych (EC000200)	
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Obudowa do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])	

Liczba pozycji sterowniczych			1
Rodzaj konstrukcji obudowy			Obudowa do montażu natablicowego
Materiał obudowy			Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału obudowy			Inne
Średnica otworów		mm	30
Kolor pokrywy obudowy			Szary
Stopień ochrony (IP)			IP67/IP69K
Stopień ochrony (NEMA)			4X
Szerokość		mm	43
Wysokość		mm	131.5
Głębokość		mm	44

## Aprobaty

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			UL/CSA Type 1, 3R, 4X



