

## Elementy połączeniowe H1,5/16 DS SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Typ        | H1,5/16 DS SW                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">2092490000</a>                     |
| Wykonanie  | Gilza na żyłę, izolowany, 12 mm, 10 mm, czarny |
| GTIN (EAN) | 4050118422047                                  |
| J. op.     | 500 Szt.                                       |
| opakowanie | luzem                                          |

**Elementy połączeniowe  
H1,5/16 DS SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |           |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Szerokość  | 16 mm   | Szerokość (cale) | 0,63 inch |
| Masa netto | 0,126 g |                  |           |

**Dane techniczne**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wykonanie | izolowany |
|-----------|-----------|

**Tulejki kablowe**

|                                |                     |                                             |         |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
| Długość odizolowania           | 12 mm               | Grubość kołnierza plastikowego (S2)         | 0,25 mm |
| Grubość tulejki metalowej (S1) | 0,15 mm             | L1 in mm                                    | 16 mm   |
| Przekrój przyłącza przewodu    | 1,5 mm <sup>2</sup> | długość powierzchni styku (L2)              | 10 mm   |
| kod koloru                     | DIN                 | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 16  |
| średnica kołnierza (D2)        | 4 mm                | średnica powierzchni styku (D1)             | 1,7 mm  |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.2 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.1 | 27-40-02-01 | eClass 8.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

### Elementy połączeniowe H1,5/16 DS SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od  
przedstawionego na ilustracji.

