

**Seria A
AEB 35 SC/1 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	AEB 35 SC/1 BK
Nr zam.	2475310000
Wykonanie	Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN)	4050118487114
J. op.	50 Szt.

Seria A
AEB 35 SC/1 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	8 mm	Szerokość (cale)	0,315 inch
Wysokość	58 mm	Wysokość (cale)	2,283 inch
Głębokość	36 mm	Głębokość (cale)	1,417 inch
Masa netto	0,014 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania	10 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C		

dalsze dane techniczne

Mocowanie	przykręcane	Wskazówka montażowa	Szyna nośna
otwarte strony	zamknięta	rodzaj montażu	przykręcany
z czopem zatraskowym	Nie	zatraskowe	Nie

dane tworzywa

tworzywo	WEMID GF 30	Barwny	czarny
Klasa palności wg UL 94	V-0		

parametry systemu

Wykonanie	do zacisków	Moment dokręcający (śruba montażowa)	1...1.2 Nm
Szyna	TS 35		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001041	eClass 6.2	27-14-11-35
eClass 9.0	27-14-11-35	eClass 9.1	27-14-11-35

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
Specyfikacja przetargowa	Klippon® Connect 2475310000 DE Klippon® Connect 2475310000 EN