



- Podczas korzystania z produktu zawsze należy przestrzegać obowiązujących zasad eksploatacji pojazdów silnikowych i przepisów ruchu drogowego.
- Nie wykonuj żadnych czynności strojenia produktu podczas prowadzenia pojazdu lub w innych sytuacjach, w których rozproszenie uwagi może być niebezpieczne. Odpowiedzialna i bezpieczna jazda jest Twoim głównym obowiązkiem podczas prowadzenia pojazdu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

b) Podłączone urządzenia

- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

PL Instrukcja obsługi

Transmitter FM Bluetooth

Nr zamówienia 2108948

Przeznaczenie

Produkt ten potrafi bezprzewodowo przesyłać strumieniowo muzykę ze smartfona do samochodowego systemu audio. Produkt łączy się ze smartfonem poprzez Bluetooth, a następnie przesyła sygnał w częstotliwości FM, który można dobrać za pomocą radia samochodowego.

Dwa porty USB można wykorzystać do ładowania urządzenia mobilnego, a pliki audio można odtwarzać za pośrednictwem podłączonego napędu flash USB i karty microSD. Dla połączeń głosowych dostępna jest funkcja zestawu głośnomówiącego.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać poza budynkami. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Adapter samochodowy
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Można pobrać najnowszą instrukcję obsługi z witryny www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w witrynie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol pioruna w trójkącie jest używany, jeśli istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z powodu porażenia prądem elektrycznym.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

Instrukcje bezpieczeństwa




Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzebraniem instrukcji bezpieczeństwa i informacji dotyczących właściwej obsługi zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Te materiały nie powinny być używane przez dzieci do zabawy, ponieważ mogą być niebezpieczne.
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu naprężeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Ze względów bezpieczeństwa, nie należy używać adaptera samochodowego w czasie burzy.

Elementy sterowania



- | | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 Wtyk sieciowy | 4 Porty ładowania USB (⚡) | 6 Mikrofon |
| 2 Złącze USB (♁) | 5 Przycisk wielofunkcyjny (Ⓜ) | 7 Gniazdo na karty microSD |
| 3 Wyświetlacz LED | | |

Obsługa

a) Wprowadzenie

- Włóż wtyczkę adaptera (1) do gniazda zapalniczki w samochodzie.
- Adapter będzie otrzymywał zasilanie po włączeniu zapłonu samochodu.
- Wyświetlacz LED (3) będzie przełączał się między napięciem wyjściowym gniazda a częstotliwością FM.

b) Ładowanie urządzenia mobilnego

- Oba porty USB adaptera samochodowego mogą służyć do ładowania urządzenia mobilnego.
- Upewnij się, że adapter jest podłączony i otrzymuje zasilanie.
- Za pomocą kabla USB (nie zawarty w zestawie) połącz port ładowania USB urządzenia mobilnego z portami USB (2) lub (4) adaptera. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

c) Połączenie z systemem audio samochodu poprzez radio FM

Adapter połączy się z samochodowym systemem audio poprzez radio FM. Następnie usłyszysz dźwięk z podłączonego urządzenia mobilnego, dysku flash USB, karty microSD lub uzyskasz dostęp do rozmów w trybie głośnomówiącym. Aby ustawić częstotliwość FM na adapterze, a następnie dobrać się do niej za pomocą radia FM samochodu, musisz:

- Upewnij się, że adapter jest podłączony i otrzymuje zasilanie.
- Włączyć radio samochodowe i ustawić niezajętą częstotliwość FM (częstotliwość z samym szumem).
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny (5) przez trzy sekundy. Na wyświetlaczu LED (3) będzie migać częstotliwość FM.
- Obracać przycisk wielofunkcyjny (5), aby zmienić częstotliwość FM do znalezienia częstotliwości ustawionej w radiu samochodowym.
- Adapter jest teraz podłączony do radia samochodowego poprzez radio FM.

➔ Jeśli nie zmienisz częstotliwości w adapterze i radiu samochodowym, obydwie urządzenia będą automatycznie łączyć się ze sobą za każdym razem, gdy adapter zostanie podłączony i będzie zasilany.

d) Połączenie Bluetooth z urządzeniem mobilnym

Twoje urządzenie mobilne połączy się z adapterem przez Bluetooth, a adapter wyśle sygnał FM do radia samochodowego.

- Upewnij się, że adapter jest podłączony, zasilany i jest połączony z samochodowym systemem audio. Patrz część „c). Połączenie z systemem audio samochodu poprzez radio FM”.
- Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu mobilnym i wybierz „RF-CAR-100”.

- Po pomyślnym sparowaniu urządzenia mobilnego z adapterem za pośrednictwem samochodowego systemu audio rozlegnie się komunikat głosowy „Connected”.
 - Dźwięk z urządzenia mobilnego można teraz odtwarzać przez samochodowy system audio.
- Obracaj przycisk wielofunkcyjny (5) w lewo lub w prawo, aby zmieniać utwory podczas słuchania.

e) Odtwarzaj z pamięci USB lub karty microSD

Możesz przesyłać dźwięk strumieniowo bezpośrednio z napędu USB lub karty microSD.

- Upewnij się, że adapter jest podłączony, zasilany i jest połączony z samochodowym systemem audio. Patrz część „c). Połączenie z systemem audio samochodu poprzez radio FM”.
- Jeśli gniazdo karty microSD (7) i port USB (2) są podłączone jednocześnie, adapter będzie odtwarzał muzykę najpierw z gniazda karty microSD (7), a dopiero w następnej kolejności do portu USB (2).
 - Podłącz napęd USB do portu USB (2) adaptera. Portu USB (4) nie można używać do odtwarzania dźwięku.
 - Podłącz kartę microSD do gniazda kart microSD (7) adaptera.
- W samochodowym systemie audio usłyszysz komunikat głosowy „music” i automatycznie rozpocznie się odtwarzanie muzyki.
 - Obracaj przyciskiem wielofunkcyjnym (5), aby wybrać poprzedni lub kolejny utwór.
 - Dostosuj głośność za pomocą samochodowego zestawu audio.

f) Połączenia telefoniczne przez zestaw głośnomówiący

Możesz użyć adaptera do odebrania lub zakończenia połączenia.

- Adapter powinien być podłączony, zasilany i połączony z samochodowym systemem audio FM. Patrz część „c). Połączenie z systemem audio samochodu poprzez radio FM”.
- Adapter musi być sparowany z urządzeniem mobilnym poprzez funkcję Bluetooth. Patrz część „d) Połączenie Bluetooth z urządzeniem mobilnym”.
- W przypadku przychodzącego połączenia telefonicznego naciśnij przycisk wielofunkcyjny (5), aby odebrać lub zakończyć połączenie.
 - Dźwięk będzie odbierany przez mikrofon (6) znajdujący się na adapterze.
 - Dźwięk będzie słyszalny przez głośniki samochodowe.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania.
- Nie używać agresywnych środków czyszczących i nie przecierać urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyścić urządzenie suchą, niepyłącą ściereczką.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

→ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Wybierz język, klikając na symbol flagi i wprowadź numer katalogowy produktu w polu wyszukiwania; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie pdf.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	12 V/DC (znamionowe napięcie robocze) 10-26 V (ograniczenie napięcia roboczego)
Pobór mocy w trybie czuwania	1 W
Porty USB.....	maks. 5 V/DC, 1 A oraz 5 V/DC, 2,1 A maks. 3,1 A (2 porty USB)
Zabezpieczenie	Przetężenie, przepięcie, przegrzanie, zwarcie
Obsługiwane pliki audio.....	wav, MP3
Częstotliwość transmisji Bluetooth	2,4000 – 2,4835 GHz
Moc transmisji Bluetooth	4 dbm
Zasięg transmisji Bluetooth	10 m (linia wzroku)
Profile Bluetooth	A2DP, AVCRP, HFP, HSP
Wersja Bluetooth	4.2
Nazwa Bluetooth	RF-CAR-100
Częstotliwość transmisji FM	87,6 - 107,9 MHz
Moc transmisji FM	3 nW
Zasięg transmisji FM	5 m
Stosunek sygnału do szumu.....	>60 dB
Zniekształcenie.....	<0,1%
Pasma przenoszenia	20 Hz – 15 kHz
Rozdzielczość lewego / prawego kanału.....	>60 dB
Obsługiwana karta micro SD	maks. 32 GB SDHC, SDXC
Warunki pracy/przechowywania	od -10 do +50°C, 10–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	42 x 72 x 21 mm
Waga	36 g