



Przełącznik impulsowy

Typ **Z-S7/WW**
 Catalog No. **265319**

Abbildung ähnlich

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	16
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	1.5
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	3
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-20
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	45

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Przełącznik impulsowy (EC000188)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przełącznik bistabilny impulsowy (ecI@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015])			
Funkcja			Inne
Sposób montażu			Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów			2
Głębokość wbudowania		mm	60
Liczba styków zwiernych			0
Liczba styków rozwiernych			0
Liczba styków przełącznych			2
Napięcie sterowania 1		V	8 - 8
Rodzaj napięcia sterowania 1			DC
Częstotliwość napięcia sterowania 1		Hz	50 - 50
Napięcie sterowania 2		V	0 - 0
Rodzaj napięcia sterowania 2			DC
Częstotliwość napięcia sterowania 2		Hz	0 - 0
Znamionowy prąd załączania		A	16
Zakres napięcia zasilającego		V	250 - 250
Rodzaj napięcia zasilającego			AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek		W	0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek		VA	0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)		VA	0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)		VA	0
Maksymalny prąd załączania (cos ϕ = 0,6)		A	0
Możliwa obsługa ręczna			Tak