


Wtyk odgałęźny przewodu płaskiego

Typ RA-C1-VP-PLM
Catalog No. 231574
Alternate Catalog No. RA-C1-VP-PLM

Program dostaw

Asortyment			Podłączenie zasilania do przewodu płaskiego RA-C1
Grupa asortymentowa			Wtyczka do odgałęzienia przewodu płaskiego 400 V AC/24 V DC
Funkcja podstawowa			Wkładka wtykowa z pokrywą dla 400 VAC/24 V DC
Opis			Wkładka wtykowa z pokrywą
Informacja o zakresie dostawy			Złącze kablowe V-M25 zamawiać oddzielnie.
Stosowane do			
Stosowane do			RA-C1-PLF

Dane Techniczne
Dane ogólne

Normy i przepisy			EN 60998-2-1
Stopień ochrony			IP65 IEC/EN 60529
Temperatura otoczenia			
Praca	θ	°C	-15 - +50
Przechowywanie	θ	°C	-40 - +70
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wymiary zewnętrzne, dł. x szer. x wys.		mm	94 x 57 x 79

Główny obwód prądowy

Znamionowe napięcie pracy	U_e		500 V AC
Znamionowy prąd pracy	I_e	A	20
Element chroniący przewód		Typ	PKE32/XTU-32 PKZM0-25 FAZ-C25/3

Obwód prądowy

znamionowe napięcie pracy	U_e	V	24 V DC
Znamionowy prąd pracy	I_e	A	20

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-15
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	50

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Akcesoria do aparatury niskonapięciowej (EC002498)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Komponenty rozdzielnic niskonapięciowych (akcesoria) (ec1@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Rodzaj akcesorium			Łącznik/podłączenie