



Obudowa do zabudowy, stal nierdzewna, 1 łącznik mocujący

Typ **M22-11M/SS**
Catalog No. **118455**
Alternate Catalog No. **M22-11M-SS**

Program dostaw

Funkcja podstawowa – akcesoria			Obudowy natynkowe
Obudowa			stal nierdzewna
			Ze śrubami ze stali stopowej Z występami montażowymi po bokach
Otwory montażowe		Ilość	1
Przepusty przewodów wstępnie wyłoczone			
Wprowadzenie przewodów			-
Stopień ochrony			IP66, IP67, IP69
Podłączanie do SmartWire-DT			nie
Stosowane do			1 x Ø 22,5
Stosowane do			Przyciski (z podświetleniem) Przełączniki wybierakowe (z podświetleniem) Przyciski kluczykowe Lampka sygnalizacyjna przyciski zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego z żółtą tabliczką

Dane Techniczne

Dane ogólne

Stopień ochrony			IP66, IP67, IP69
-----------------	--	--	------------------

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			na życzenie
10.2.5 Podnoszenie			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pelzających			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eaton dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne			Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Obudowa do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych (EC000200)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Obudowa do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych (ecI@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])			
Liczba pozycji sterowniczych			1
Rodzaj konstrukcji obudowy			Obudowa do montażu natablicowego
Materiał obudowy			Stal szlachetna
Gatunek materiału obudowy			Inne
Średnica otworów		mm	22.5
Kolor pokrywy obudowy			Szary
Stopień ochrony (IP)			IP67/IP69K
Stopień ochrony (NEMA)			4X
Szerokość		mm	85
Wysokość		mm	84
Głębokość		mm	140