



Stycznik instalacyjny, 230VAC/50Hz, 3zz+1zr, 40A, 3JC

Typ  
Catalog No. Z-SCH230/40-31  
248854

Abbildung ähnlich

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	$I_n$	A	40
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	$P_{vid}$	W	0
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	$P_{vid}$	W	11.6
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	$P_{vs}$	W	0
Zdolność oddawania straty mocy	$P_{ve}$	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-40
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	60
			0

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Stycznik instalacyjny (EC001653)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Stycznik instalacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015])			
Znamionowe napięcie pracy		V	440 - 440
Znamionowy prąd pracy		A	40
Kategoria użytkowania			1
Znamionowe napięcie sterujące		V	230 - 230
Rodzaj napięcia zasilania			AC
Rodzaj napięcia sterowania			AC
Liczba styków zwiernych			3
Liczba styków rozwiernych			1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek		W	5520
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek		VA	2610
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)		VA	5336
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)		VA	2088
Suwak do obsługi manualnej			Nie
Liczba modułów			3
Głębokość wbudowania		mm	60
Możliwość dodatkowego wyposażenia			Tak
Stopień ochrony (IP)			IP40