



PL Instrukcja obsługi

Ładowarka USB, 4x USB-A i 1x USB-C, funkcja szybkiego ładowania PD, czarna

Nr zam. 2274809

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt wyposażony jest w cztery wyjścia USB-A i jedno wyjście USB-C™ PD. Produkt nadaje się do ładowania i współpracy z maks. pięcioma urządzeniami USB jednocześnie. Automatyczne rozpoznawanie parametrów ładowania za pomocą w obwodzie sterującego (Power Delivery Technologie) pozwala na szybkie i wydajne ładowanie różnych urządzeń. Produkt umożliwia szybkie ładowanie. Zasilanie elektryczne jest dostarczane za pośrednictwem typowego, domowego gniazdka elektrycznego. Ze względów bezpieczeństwa, ten zasilacz LPS (źródło prądu o ograniczonej mocy) został zaprojektowany w celu ograniczenia maksymalnego dopuszczalnego napięcia wyjściowego, maksymalnego prądu wyjściowego i maksymalnej mocy wyjściowej (zabezpieczenie przed nadmierną mocą). Produkt jest odporny na przepięcia, przetężenia, przeciążenia i zwarcia. Poza tym posiada również zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na wolnym powietrzu nie jest dozwolone. Należy koniecznie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji, produktu nie można w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem elektrycznym itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi krajowymi i europejskimi wymogami prawnymi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Ładowarka USB
- Kabel zasilający
- Stojak
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/download lub skanując przedstawiony kod QR. Należy przestrzegać instrukcji podanych na stronie internetowej.



Objaśnienie symboli

- Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. na skutek porażenia prądem.
- Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie oznacza ważne zalecenia tej instrukcji, których należy bezwzględnie przestrzegać.
- Symbol „strzałki” pojawia się, gdy podawane są specjalne wskazówki i uwagi dotyczące obsługi.
- Produkt może być ustawiany i eksploatowany tylko w suchych, zamkniętych, wewnętrznych pomieszczeniach. Produkt nie może być wilgotny ani mokry, istnieje wówczas zagrożenie dla życia wskutek porażenia prądem!
- Symbol ten wskazuje, że produkt skonstruowany jest zgodnie z klasą ochrony II. Posiada on wzmocnioną lub podwójną izolację pomiędzy obwodem zasilania a napięciem wyjściowym.
- Ten symbol oznacza, że ten produkt spełnia wymagania standardów efektywności energetycznej klasy VI.
- Urządzenie posiada certyfikat CE i spełnia niezbędne wytyczne krajowe i europejskie.

Zasady bezpieczeństwa

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowego użytkowania zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.

- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy może przeprowadzać wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Podłączone urządzenia

- Przestrzegaj również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których zostanie podłączony produkt.


c) Człowiek i produkt

- Produkt wytwarza ciepło podczas pracy. Zwróć uwagę na wystarczającą wentylację i nie przykrywaj produktu w trakcie jego pracy.

d) Bezpieczeństwo elektryczne

- Produktu oraz podłączonego do niego urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru, jeśli znajdują się w użyciu.
- Przed podłączeniem i odłączeniem urządzenia użytkowanego z produktem należy zawsze najpierw je wyłączyć.
- Jeśli produkt nie jest używany, należy odłączyć go od gniazdka elektrycznego. Od produktu należy odłączyć podłączone urządzenie USB.
- Jeśli nie używasz produktu, odłącz go od gniazdka sieciowego.
- Nigdy nie zwieraj wyjścia USB.
- Urządzenie zostało zbudowane według klasy ochrony II. Jako źródło napięcia można stosować tylko odpowiednie gniazdka elektryczne (230 V/AC, 50 Hz) publicznej sieci zasilającej.
- Gniazdko elektryczne, do którego podłącza się urządzenie, musi być łatwo dostępne.
- Gniazdko elektryczne musi znajdować się w pobliżu urządzenia.
- Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy dane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami elektrycznego zasilania domowego.
- Nie ładuj urządzeń, które wymagają natężenia prądu wyższego niż 3 A przy 5 V / DC, 2 A przy 9 V / DC oraz 1,25 A przy 14,5 V / DC.
- Zasilacze nie mogą być łączone ani podłączone mokrymi rękami.
- Zwróć uwagę, by przewód nie był zginięty, zginany, nie ocierał się o ostre krawędzie ani nie był obciążony mechanicznie w inny sposób.
- Przewód układaj zawsze tak, by nikt nie potykał się o niego ani nie mógł o niego zaczeplić. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
- Ze względów bezpieczeństwa w trakcie burzy należy zawsze odłączać zasilacz od gniazdka elektrycznego.
- Nie wylewaj płynów na urządzenia elektryczne ani nie stawiaj w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami. Jeżeli mimo to płyn lub przedmiot dostanie się do środka urządzenia, należy odłączyć zasilanie elektryczne gniazdką (np. za pomocą automatycznego bezpiecznika), a następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Produkt nie może być już używany, należy go oddać do specjalistycznego warsztatu.
- Nigdy nie używaj produktu bezpośrednio po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego pomieszczenia. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która w pewnych okolicznościach może uszkodzić urządzenie. Ponadto produkt może stwarzać zagrożenie dla życia z powodu niebezpieczeństwa porażenia prądem! Przed podłączeniem produktu i rozpoczęciem użytkowania należy poczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową. Zależnie od okoliczności, może to potrwać kilka godzin.
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony, nie dotykaj go, ponieważ istnieje zagrożenie dla życia na skutek porażenia prądem! Najpierw należy odłączyć zasilanie od gniazdka elektrycznego, do którego podłączony jest zasilacz (należy wyłączyć połączenie z nim wyłącznik bezpieczeństwa lub wyjąć bezpiecznik, a następnie wyłączyć wyłącznik różnicowo-prądowy, by gniazdko elektryczne było całkowicie odłączone od napięcia zasilania). Następnie należy odłączyć zasilacz od gniazdka elektrycznego. Uszkodzony zasilacz należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i już go nie używać. Wymień go na identyczny zasilacz.

Elementy obsługowe



- 1 Wyjście USB-A (4 x)
- 2 Wyjście USB-C™ PD
- 3 Wskaźnik zasilania LED
- 4 Stojak
- 5 Kabel zasilający
- 6 Gniazdo kabla zasilającego

Uruchomienie



Upewnij się, że wartości przyłączeniowe urządzenia USB zgodne są z wartościami przyłączeniowymi produktu (patrz dane techniczne).



Nie zwieraj przyłączy USB. Przed podłączeniem urządzenia do przyłącza USB, należy je zawsze najpierw wyłączyć.

Zwróć uwagę na prawidłowe połączenie. Jeżeli produkt nie jest prawidłowo podłączony, może się nagrzać, spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

- Umieść ładowarkę USB w stojaku (4). Podłącz wtyczkę przyłączową (5) dostarczonego w zestawie kabla zasilającego do gniazda kabla zasilającego (6). Podłącz wtyczkę sieciową na kablu zasilającym do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Zaświeci się diodowa lampka kontrolna pracy (3).
- Podłącz jedno wyłączone urządzenie USB za pomocą odpowiedniego kabla USB do jednego lub więcej wyjść USB-A (1) lub wyjścia USB-C™ PD (2).
- Za pomocą wyjść USB można ładować do pięciu urządzeń USB jednocześnie. Zwróć uwagę na dostępne prądy ładowania, patrz punkt „Dane techniczne”. W zależności od zapotrzebowania na napięcie dostępne jest łącznie do 4,4 A.
- Podłączone urządzenie USB jest ładowane. W przypadku chęci korzystania również z urządzenia USB, można je teraz włączyć. Przed odłączeniem produktu od ładowarki USB, wyłącz urządzenie USB.
- Odłącz wszystkie podłączone urządzenia USB po zakończeniu korzystania z ładowarki USB. Po zakończeniu korzystania odłącz ładowarkę USB od gniazdka elektrycznego. Diodowa lampka kontrolna pracy zgaśnie po kilku sekundach.

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem odłączaj produkt od zasilania elektrycznego. Nie należy czyścić go wodą ani zanurzać w wodzie.
- W żadnym wypadku nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niestrzępiącej się ściereczki.
- Wtyczkę zasilania i gniazdko elektryczne należy zawsze utrzymywać w czystości.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; pozbywanie się ich wraz z odpadami domowymi nie jest dozwolone. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Informacje dotyczące efektywności energetycznej są zgodne z wymogami dotyczącymi projektowania ekologicznego wymienionymi w załączniku II do rozporządzenia WE 2019/1782.

Napięcie wejściowe 100 - 240 V/AC

Wejściowa częstotliwość
prądu przemiennego..... 50/60 Hz

Napięcie/natężenie wyjściowe 5 V/DC 3 A, 9 V/DC 2 A,

Moc wyjściowa (typ-C™ / typ-A)..... maks. 41,5 W

Klasa wydajności VI

Średnia sprawność podczas pracy 86,44%

Sprawność przy niskim
obciążeniu (10%)..... 83,4%

Pobór mocy w stanie bez obciążenia < 0,3 W

Pojedyncze wyjście (typ A) 5 V/DC, 3 A, maks. 15 W

Wyjścia (typ A) 5 V/DC, 4,4 A, maks. 22 W

Wyjście PD (typ C™) 5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 2 A; 14,5 V/DC, 1,25 A, maks. 18 W

Wyjście szybkiego ładowania 3,6 - 6,5 V/DC, 3 A; 6,5 - 9 V/DC, 2 A; 9 - 12 V/DC, 1,5 A, maks. 19,5 W

Wyjścia USB (typ A) 5 V/DC, 4,4 A

Kolor Czarny

Warunki eksploatacji 0 do +25 °C, 20 – 85 % wilgotności względnej powietrza (bez kondensacji)

Warunki przechowywania -20 do +60 °C, 10 – 90 % wilgotności względnej powietrza (bez kondensacji)

Wymiary (szer. × wys. × głęb.) 30 x 72 x 61 mm

Masa 145 g

Identyfikator modelu:	UC-1XCX001
Numer w rejestrze handlowym:	HRB 3896
Adres:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau

Niniejsza publikacja została wydana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa, w tym przekład są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu w chwili druku.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2274809_v1_1120_02_DS_m_PL_(1)