



TOOLCRAFT

Ⓟ Oryginalna instrukcja obsługi

KLK-118 Sprężarka akumulatorowa 10 bar

Nr zamówienia 2149347

Strona 2 - 14

CE

	Strona
1. Wstęp.....	3
2. Wyjaśnienie symboli	3
3. Przeznaczenie	4
4. Zawartość zestawu	4
5. Właściwości i funkcje	4
6. Ważne instrukcje bezpieczeństwa	5
7. Instrukcje bezpieczeństwa	6
a) Informacje ogólne	6
b) Bezpieczeństwo w miejscu pracy	6
c) Akumulator i ładowarka	7
d) Użytkowanie i pielęgnacja	7
e) Bezpieczeństwo osobiste	7
f) Kompresor	8
8. Elementy sterowania	9
9. Wkładanie/Wyjmowanie akumulatora (nie zawarty w zestawie)	10
10. Moc (niska / wysoka / wył.)	10
11. Wąż niskociśnieniowy	11
a) Prześciółka zaworu zaciskowego	11
b) Nadmuchiwanie	11
c) Odsysanie powietrza	11
12. Wąż wysokociśnieniowy	12
a) Nadmuchiwanie	12
b) Dodatkowe końcówki	12
13. Konserwacja i czyszczenie	12
14. Części zamienne (Akumulatory / Ładowarki)	13
15. Deklaracja zgodności (DOC)	13
16. Utylizacja	14
17. Dane techniczne	14

1. Wstęp

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, jako użytkownicy muszą Państwo przestrzegać niniejszych instrukcji obsługi!



Niniejsze instrukcje obsługi są częścią tego produktu. Zawierają ważne uwagi dotyczące przekazania do użytkowania oraz obsługi. Należy mieć to na uwadze w przypadku przekazywania produktu osobom trzecim. Instrukcje obsługi należy zachować w celu wykorzystania ich w przyszłości!

Potrzebujesz pomocy technicznej? Skontaktuj się z nami:

E-mail: bok@conrad.pl

Strona www: www.conrad.pl

Dane kontaktowe znajdują się na stronie kontakt: <https://www.conrad.pl/kontakt>

Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o, ul. Książnica 12, 31-637 Kraków, Polska

Bateria akumulatorowa i ładowarka

Produkt nie jest dostarczany z akumulatorem i ładowarką. Potrzebne będą odpowiedni akumulator i ładowarka: Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Części zapasowe (akumulatory/ładowarki)”.

2. Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi związane z obsługą.



Użyj okularów ochronnych.



Użyj ochrony słuchu.



Załóż maskę przeciwpyłową



Przed użyciem produktu przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.

3. Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do pompowania przedmiotów takich jak opony, piłki sportowe, piłki wodne i materace dmuchane. Urządzenie służy również do opróżniania przedmiotów niskociśnieniowych, takich jak kule wodne, materace dmuchane, itp.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

4. Zawartość zestawu

- Kompresor
- Wąż wysokociśnieniowy
- Wskazówka:
 - Zawór Presto
 - Stożkowy
 - Końcówka do piłki sportowej
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz najnowsze informacje o produkcie ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.



5. Właściwości i funkcje

- 2 ustawienia mocy
- Działa bezprzewodowo
- Funkcja nadmuchiwania / spuszczenia powietrza
- Oddzielne węże do pompowania nisko- i wysokociśnieniowego
- 3 końcówki w zestawie

6. Ważne instrukcje bezpieczeństwa



- Podczas korzystania ze sprężarki zawsze używaj okularów ochronnych, nakrycia głowy i maski.

- Nigdy nie kieruj strumienia sprężonego powietrza w stronę ludzi lub zwierząt. Uważaj, aby nie wydmuchać kurzu i brudu na siebie lub inne osoby. Przestrzeganie tej zasady zmniejszy ryzyko poważnych obrażeń.



- Ostrzeżenie – Użycie sprężarki na mokrych powierzchniach może skutkować porażeniem prądem. Nie wystawiaj sprężarki na działanie deszczu. Przechowuj produkt w pomieszczeniu.

- Nigdy nie zakrywaj wlotu i/lub wylotu powietrza. Zwiększony obrót silnika może spowodować przegrzanie i/lub niebezpieczne uszkodzenie wirnika.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bez doświadczenia i/lub bez odpowiedniej wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały instrukcje, jak korzystać z urządzenia.

- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.

- Nigdy nie obsługuj maszyny, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zwłaszcza dzieci, lub zwierzęta domowe.

- Nie używać jako urządzenia do wspomagania oddychania!

- Nie wdmuchiwać powietrza do otworów w ciele. Może to prowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń.

- **ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.**

- **NIE** pozwól, aby wygoda lub znajomość produktu (uzyskana podczas wielokrotnego użytkowania) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dla niniejszego produktu. **NIEWŁAŚCIWE** stosowanie lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w niniejszej instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń.

7. Instrukcje bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Te materiały nie powinny być używane przez dzieci do zabawy, ponieważ mogą być niebezpieczne.
- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu naprężeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Należy również przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych produktów podłączonych do tego produktu.
- W razie wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

b) Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. W zaśmieconych lub ciemnych miejscach mogą się zdarzać wypadki.
- Nie należy używać elektronarzędzi w miejscach zagrożonych wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić opary lub pył.
- W czasie pracy elektronarzędzie należy trzymać z dala od dzieci i osób postronnych. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.



c) Akumulator i ładowarka

- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi akumulatora i ładowarki.

d) Użytkowanie i pielęgnacja

- Elektronarzędzia nie należy przeciążać. Należy używać elektronarzędzia dostosowanego do wykonywanego zadania. Odpowiednie elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej, gdy pozwoli mu się pracować z prędkościami/obrotami do jakich zostało zaprojektowane.
- Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli przełącznik zasilania go nie włącza lub nie wyłącza. Narzędzie, którego nie da się kontrolować przełącznikiem, jest potencjalnie niebezpieczne i wymaga naprawy.
- Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania narzędzi należy odłączyć akumulator od elektronarzędzia. Tego typu zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego włączenia się narzędzia.
- Nieużywane elektronarzędzia przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać obsługiwać narzędzia osobom, które nie zapoznały się z instrukcją i narzędziem. W rękach niedoświadczonych użytkowników elektronarzędzia mogą stanowić zagrożenie.
- Utrzymywać elektronarzędzia w dobrym stanie. Sprawdzić, czy ruchome elementy nie są przesunięte względem swojej osi, czy się nie zacinają, nie są zużyte lub uszkodzone w inny sposób, który mógłby wpłynąć na działanie elektronarzędzia. W razie uszkodzenia, przed użyciem należy oddać elektronarzędzie do naprawy. Do wielu wypadków dochodzi wskutek złej konserwacji elektronarzędzi.
- Utrzymuj uchwyty suche, czyste i wolne od smaru i oleju.

e) Bezpieczeństwo osobiste



- Pozostać w gotowości, uważać w czasie wykonywania pracy i zachować zdrowy rozsądek przy obsłudze elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu bądź leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Bezpiecznie korzystaj z urządzenia. Zawsze nosić okulary ochronne. Korzystanie z innego sprzętu ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu, gdy jest to potrzebne, zmniejszy ryzyko obrażeń.
- Unikaj przypadkowego uruchomienia. Nie należy przenosić sprężarki z palcem na włączniku.
- Podczas pracy nie wychylaj się zbyt daleko. Przez cały czas pracy z urządzeniem trzymaj stopy mocno na ziemi. Pozwoli Ci to na zachowanie kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Miej na sobie bezpieczną odzież. Nie nosić luźnych ubrań lub biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od elektronarzędzia. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zaplątać się w ruchome części urządzenia.
- Jeśli są podłączone urządzenia odpylające i zbierające pył, upewnij się, że są one prawidłowo podłączone i eksploatowane. Korzystanie z takich urządzeń może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.



f) Kompresor

- Utrzymuj zewnętrzną część sprężarki w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja”.
- Nie przekraczaj ciśnienia znamionowego żadnego z elementów systemu.
- Chroni przewody materiałowe i powietrzne przed uszkodzeniem lub przebiciem. Trzymaj wąż i kabel zasilania z dala od ostrych przedmiotów, rozlanych chemikaliów, oleju, rozpuszczalników i mokrych podłóg.
- Istnieje ryzyko pęknięcia podczas używania z przedmiotami, w przypadku których ciśnienie wyjściowe sprężarki jest większe niż maksymalne ciśnienie nadmuchiwanego przedmiotu. Nie używać do nadmuchiwania przedmiotów o ciśnieniu znamionowym większym niż 10 barów (ok. 150 psi).
- Sprawdź urządzenie pod kątem pęknięć, przebić lub innych niedoskonałości, które mogłyby spowodować, że sprężarka stanie się niebezpieczna. Nigdy nie wycinaj ani nie wierć otworów w sprężarce.
- Zawsze pamiętaj, że użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub niewłaściwa obsługa tej sprężarki może spowodować obrażenia ciała użytkownika i innych osób.
- Nigdy nie pozostawiaj sprężarki bez nadzoru, gdy przewód powietrza jest przyczepiony do nadmuchiwanego elementu.
- Nie używaj dalej sprężarki, która nie działa prawidłowo lub węża, z którego ulatuje powietrze.
- Zawsze odłącz dopływ powietrza i zasilanie przed dokonywaniem regulacji, serwisowaniem lub gdy urządzenie nie jest używane.
- Nie należy ciągnąć ani przenosić sprężarki za podłączony wąż powietrzny.
- Chroni płuca. Noś maskę na twarz lub przeciwpylewą, jeśli praca z urządzeniem wznieca duże ilości pyłu. Przestrzeganie tej zasady zmniejszy ryzyko poważnych obrażeń.
- Nie używaj urządzenia do rozpylania chemikaliów.
- Sprawdź uszkodzone części. Przed dalszym użytkowaniem sprężarki należy dokładnie sprawdzić osłonę lub inną uszkodzoną część, aby ustalić, czy będzie ona działała prawidłowo i spełniała swoją zamierzoną funkcję. Sprawdź dopasowanie ruchomych części, ich mocowanie, pęknięcia, montaż i wszelkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na działanie urządzenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko nadmiernego nadmuchiwania, należy podczas używania sprężarki okresowo używać ciśnieniomierza. Ciśnieniomierz na sprężarce służy wyłącznie do celów orientacyjnych i dlatego nie podaje dokładnych wartości.
- Pozwól pompie ostygnąć przez dziesięć minut po każdych 10 minutach ciągłej pracy. Podczas pracy nigdy nie zakrywaj wlotów i wylotów powietrza.
- Stań 3 m od nadmuchiwanego przedmiotu.
- Ryzyko pęknięcia. Uważnie obserwuj przedmioty podczas nadmuchiwania.
- **Podczas pompowania przedmiotów o ciśnieniu 0,7 bara (ok. 10 psi) lub mniejszym, napełniaj je krótkimi seriami i po każdym wdmuchnięciu powietrza sprawdzaj naciskając na nadmuchiwany przedmiot lub określ dokładne ciśnienie za pomocą skalibrowanego urządzenia pomiarowego.**

8. Elementy sterowania



1 Uchwyt do przenoszenia

2 Ciśnieniomierz

3 Przełącznik zasilania

4 Odpowietrznik

5 Końcówka węża niskociśnieniowego
(z przejściówką zaworu zaciskowego)

6 Dmuchawa

7 Odsysacz powietrza

8 Miejsce mocowania węża niskociśnieniowego

9 Wąż niskociśnieniowy

10 Dioda LED

11 Wąż wysokociśnieniowy

12 Końcówka zaworu Presta


13 Końcówka stożkowa

14 Końcówka do piłki sportowej

15 Akumulator (nie zawarty w zestawie)

9. Wkładanie/Wyjmowanie akumulatora (nie zawarty w zestawie)

- Ustaw przełącznik zasilania (3) w pozycji O.
- Aby włożyć akumulator (15), zrównaj wypustkę na akumulatorze ze szczeliną w podstawie obudowy.
- Przytrzymaj mocno narzędzie i akumulator bez dotykania włącznika (3) zasilania.
- Wsuń akumulator do końca, aż zatrzaśnie się z „kliknięciem”. Przed wypuszczeniem z dłoni upewnij się, że jest bezpiecznie zamocowany.
- Nie używaj siły podczas wkładania akumulatora. Jeśli nie da się go łatwo wsunąć, oznacza to, że akumulator nie jest wkładany we właściwy sposób.
- Aby wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający akumulator.



10. Moc (niska / wysoka / wył.)



Podczas pompowania przedmiotów o ciśnieniu 0,7 bara (ok. 10 psi) lub mniejszym, napełniaj je krótkimi seriami i po każdym wdmuchnięciu powietrza sprawdzaj naciskając na nadmuchiwany przedmiot lub określ dokładne ciśnienie za pomocą skalibrowanego urządzenia pomiarowego.

- Włączanie zasilania:
 - Dla niskiego ciśnienia ustaw przełącznik w pozycji „I”.
 - Dla wysokiego ciśnienia ustaw przełącznik w pozycji „II”.
- Wyłącz urządzenie ustawiając przełącznik w pozycji „O”.



Po włączeniu zasilania zapali się dioda LED (10). Dioda LED wyłączy się po 20 sekundach od wyłączenia zasilania.

11. Wąż niskociśnieniowy



Jeśli wąż niskociśnieniowy (9) jest zatkany może wystąpić przegrzanie urządzenia. Zawsze sprawdzaj, czy wąż niskociśnieniowy nie jest zatkany. Odłącz przejściówkę zaworu zaciskowego (5), gdy nie jest on używany.

Nie używaj nadmiernej siły podczas podłączania lub odłączania węża od sprężarki, aby chronić go przed zerwaniem.

Wąż niskociśnieniowy służy do nadmuchiwania przedmiotów niskociśnieniowych, takich jak materace powietrzne, baseny i pływalki. Do niskich ciśnień użyj precyzyjnego ciśnieniomierza.

Wąż niskociśnieniowy może służyć do odsysania powietrza z napompowanych przedmiotów.

a) Przejściówka zaworu zaciskowego

- Wąż niskociśnieniowy (9) jest dostarczany z przejściówką zaworu zaciskowego przymocowaną do końcówki (5). Służy do przedmiotów z mniejszymi otworami lub zaworami zaciskowymi.
- Włóż przejściówkę do zaworu zaciskowego, tak aby znalazła się poza wewnętrzną „klapką” wewnątrz zaworu.



b) Nadmuchiwanie

- Dopasuj szczeliny węża (8) do bolców po bokach dmuchawy (6), a następnie obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż części się zablokują.
- Włóż końcówkę węża do przedmiotu, który chcesz nadmuchać.
- Ustaw przełącznik zasilania (3) na niskie ciśnienie „I”, aby rozpocząć nadmuchiwanie.
- Obserwuj ciśnieniomierz (2) i ustaw przełącznik zasilania w pozycji 0, aby wyłączyć urządzenie po osiągnięciużądanego ciśnienia.
- Obróć wąż przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż części się odblokują, a następnie wyjmij go.
- Przechowuj zwinięty wąż po lewej stronie urządzenia.

c) Odsysanie powietrza

- Dopasuj wąż do otworu odsysacza powietrza (7), a następnie dociśnij go, aż wejdzie do środka.
- Włóż końcówkę węża do przedmiotu, z którego chcesz odessać powietrze.
- Ustaw przełącznik zasilania (3) na niskie ciśnienie „I”, aby rozpocząć odsysanie powietrza.
- Gdy powietrze zostanie odessane z przedmiotu, ustaw przełącznik zasilania w pozycji 0, aby wyłączyć urządzenie.
- Wyjmij wąż, delikatnie go odciągając, aż części się rozdziela.
- Przechowuj zwinięty wąż z boku urządzenia.

12. Wąż wysokociśnieniowy



Podczas pompowania przedmiotów o ciśnieniu 0,7 bara (ok. 10 psi) lub mniejszym, napełniaj je krótkimi seriami i po każdym wdmuchnięciu powietrza sprawdzaj naciskając na nadmuchiwany przedmiot lub określ dokładne ciśnienie za pomocą skalibrowanego urządzenia pomiarowego.

Uchwyt pneumatyczny na wężu wysokociśnieniowym może być używany bez przejściówek do pompowania opon lub w miejscach z trzonkiem zaworu pasującym do otworu uchwyty pneumatycznego.

a) Nadmuchiwanie

- Umieść uchwyt pneumatyczny nad trzpieniem zaworu i zablokuj go w miejscu.
- Ustaw przełącznik zasilania (3) na wysokie ciśnienie „II”, aby rozpocząć nadmuchiwanie.
- Obserwuj ciśnieniomierz (2), a po osiągnięciużądanego ciśnienia ustaw przełącznik zasilania w pozycji 0, aby wyłączyć urządzenie.
- Zwolnij końcówkę lub trzpień zaworu, podnosząc zacisk uchwyty pneumatycznego.
- Przechowuj zwinięty wąż z boku urządzenia.

b) Dodatkowe końcówki

- Do zestawu dołączono trzy końcówki do różnych zastosowań:
 - Końcówkę stożkową (13) można stosować na mniejszych zaworach zaciskowych do nadmuchiwania przedmiotów, które zwykle wymagają od użytkownika nadmuchiwania ich przez wdmuchiwanie do nich powietrza, takiego jak pływaki i zabawki dla dzieci.
 - Końcówka do piłki sportowej (14) może być używana do nadmuchiwania piłek sportowych lub przedmiotów wymagających takiej końcówki.
 - Końcówka zaworu Presta (12) jest powszechnie stosowana do opon rowerowych.
- Zamocuj końcówkę, wkładając ją do uchwyty pneumatycznego, a następnie zamknij zacisk, aż się zablokuje.
- Zwolnij końcówkę podnosząc zacisk uchwyty pneumatycznego.

13. Konserwacja i czyszczenie



Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących, alkoholu do nacierania lub innych rozpuszczalników chemicznych, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.

- Przed czyszczeniem wyłącz zasilanie, wyjmij akumulator i odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne.
- Utrzymuj w czystości wszystkie otwory wentylacyjne i obudowę silnika.
- Czyść urządzenie suchą, niepyłącą ściereczką.

14. Części zamienne (Akumulatory / Ładowarki)

Nr zamówienia	Opis
1881809	Akumulator litowo-jonowy (AP-1000 20 V/2 Ah)
1881810	Akumulator litowo-jonowy (AP-1100 20 V/4 Ah)
1881811	Ładowarka 20 V 2,3 A ALG-1000 do (AP-1000 20 V/2 Ah)
1881812	Ładowarka 20 V 5,0 A ALG-1100 do (AP-1100 20 V/4 Ah)

→ Odwiedź stronę firmy Conrad i wyszukaj nr zamówienia 2149347 w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych akcesoriów lub części zamiennych.

15. Deklaracja zgodności (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami:

2006/42/WE

2014/30/UE

2011/65/EU

Został wyprodukowany zgodnie z następującymi normami:

EN1012-1:2010

EN1012-2:1996+A1: 2009

EN ISO12100:2010

EN 60204-1:2018

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

→ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.conrad.com/downloads

Wybierz język, klikając na symbol flagi i wprowadź numer katalogowy produktu w polu wyszukiwania; następnie możesz pobrać deklarację zgodności UE w formacie pdf.

16. Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

17. Dane techniczne

Napięcie robocze	Akumulator litowo-jonowy 20 V
Żywność akumulatora	ok. 15 min (akumulator 2000 mAh / maks. moc) ok. 30 min (akumulator 4000 mAh / maks. moc)
Ciśnienie	0 - 10 barów (ok. 150 psi)
HVLP	13 l/min przy 2,4 bara (ok. 0,46 SCFM przy 35 psi)
Prędkość przepływu	235 l/min (ok. 8,3 SCFM)
Poziom emisji dźwięku	L_{pA} : 85,56 dB(A) K_{pA} =3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	L_{wA} : 97,27 dB(A) K_{wA} =3 dB(A)
Warunki pracy/przechowywania	od 0 do +40°C, <85 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	240 x 165 x 170 mm
Waga	1,6 kg



Poziom hałasu urządzenia może przekraczać 80 dB(A). Zakładaj odpowiednie naszniki, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.

 Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright 2022 by Conrad Electronic SE.