



Szyny łączeniowe 4f., 8JC, 63A do PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Typ
Catalog No.

EVG-4PHAS/8MODUL
215644

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Funkcja podstawowa		Szyny
Funkcja podstawowa – akcesoria		System szyn zbiorczych do wyłącznika ochronnego System szyn zbiorczych do modułu różnicowoprądowego System szyn zbiorczych do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS
Typ oszynowania		4-fazowe
Asortyment		EVG

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Szyna fazowa (EC000215)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Liczba faz			4
Liczba biegunów			4
Do liczby urządzeń			2
Wielkość odstępów		mm	0
Przekrój		mm ²	10
Długość		mm	142
Liczba modułów			8
Znamionowy prąd ciągły I _n		A	63
Rodzaj połączenia elektrycznego			Widelkowe
Z izolacją			Tak
Znamionowe napięcie udarowe		kV	4
Znamionowy warunkowy prąd zwarciový I _k		kA	25
Maksymalne znamionowe napięcie pracy U _e		V	500
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I _{cw}		kA	0
Do urządzeń z torem N			Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi			Nie