



Dławica kablowa, M25, RAL 7035, IP68

Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.

V-M25
206911
XTPAXMCG25

Program dostaw

Asortyment			Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Akcesoria			Zarządzanie kablami
Wprowadzenie przewodów			M25
Hole diameter		mm	25,5
Średnica zewnętrzna przewodu		mm	9 - 17
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core		mm ²	H05VV-F5 x 2.5/5 x 4, NYM 5 x 2.5/5 x 6
Opis			Klasa przeciwpożarowa V2 według UL94 Z przeciwnakrętką i wbudowaną obejmą odciążającą
Tworzywo			Poliamid nie zawiera chloru
Wytrzymałość powierzchniowa			RAL 7035
Informacja o zakresie dostawy			Z przeciwnakrętką i wbudowaną obejmą odciążającą
Stopień ochrony			IP68 do 5 barów (30 min)

Dane Techniczne

Dane ogólne

Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78 Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3
Stopień ochrony			IP68 do 5 barów (30 min)

Styki

Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3
---	--	--	-------

Materiał

Tworzywo			Poliamid nie zawiera chloru
Kolor			Szary, RAL 7035
Odporność temperaturowa			-20°C - 100°C, krótkotrwale do około 120°C
Odporność chemiczna			Odporny na: aceton, benzynę, olej napędowy, tłuszcze, oleje, rozpuszczalniki do farb i lakierów
Danger of stress fracture			low
Flame retardant			Glow wire test 750 °C according to EN 60695-2-11
Klasa przeciwpożarowa według UL94			V2

Wielkości mechaniczne

Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3
---	--	--	-------

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) / Dławnica kablowa (EC000441)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])			
Rodzaj gwintu			Metryczny
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG			25
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego			Inne
Skok gwintu		mm	1.5
Długość gwintu		mm	10
Szerokość klucza		mm	36
Długość przekątnej sześciokąta		mm	0
Do przewodów o średnicy		mm	9 - 12
Materiał			Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału			Poliamid (PA)

Zabezpieczenie powierzchni			Stan surowy
Bezhalogenowe			Tak
Wzmocniony włóknem szklanym			Nie
Stopień ochrony (IP)			IP68
Odporność na uderzenia			Tak
Kolor			Jasnoszary
Numer RAL			7035
Ochrona kabla przed zagięciem			Nie
Z przeciwnakrętką			Tak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze			Nie
Model			Prosty
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa			Nie
Dławnica do kabla płaskiego			Nie
Z odciążeniem naprężeń			Tak
Rodzaj uszczelnienia			Pierścień uszczelniający z nacięciami
Dławnica kablowa podzielna			Nie
Zakres temperatury pracy		°C	-20 - 120
Wykonanie przeciwwybuchowe			Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu			Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu			Brak
Do kabli zbrojonych			Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC			Nie
Ekranowany			Nie

Aprobaty

Specialy designed for North America			No
-------------------------------------	--	--	----

Wymiary

