



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Naścienny bęben na wąż

Nr zamówienia: 2464845



1 Przeznaczenie

Produkt jest mocowany do ściany bęben na wąż z automatycznym mechanizmem zwijającym. Produkt przeznaczony jest do użytku prywatnego m.in. w domu, na działce, do mycia samochodu, itp. Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia. Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Zawartość zestawu

- Bęben na wąż
- 4 kolki plastikowe
- Uchwyt bębna na węża
- Instrukcja obsługi
- 4 wkręty mocujące

3 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

4 Opis symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do wskazania ważnych informacji zawartych w tym dokumencie. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki wskazuje specjalne informacje i porady dotyczące obsługi.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

5.4 Obsługa

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Produkt

- Nie otwieraj produktu! W mechanizmie zwijającym znajduje się naprężona sprężyna, która może spowodować szkody materialne i/lub obrażenia ciała.
- Nie odkładaj żadnych przedmiotów na produkcie.
- Niebezpieczeństwo obrażeń! Trzymaj ręce/palce z dala od otworu wylotowego węża.
- Ryzyko uszkodzenia! Nie demontuj stopera.
- Ryzyko uszkodzenia! Nie pozostawiaj produktu na zewnątrz w temperaturze poniżej zera.

6 Przegląd produktu



- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1 Dysza rozpryskowa | 2 Regulator rozprysku |
| 3 Szybkozłączka | 4 Stoper – nie regulować! |
| 5 Otwór rewizyjny | 6 Uchwyt do przenoszenia |
| 7 Uchwyt bębna na węża | 8 Sworzeń montażowy |
| 9 Szybkozłączka/przylącze do kranu | |

7 Montaż

7.1 Wybór miejsca


Ważne:

- Produkt jest chroniony przed promieniowaniem UV, ale ograniczenie wystawienia go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. umieszczenie w zacienionych miejscach) pomoże przedłużyć jego żywotność.
- Ściana musi być wystarczająco stabilna, aby utrzymać ciężar produktu i siłę potrzebną do rozwinięcia węża pełnego wody.
- Nie powinno się używać produktu nie przymocowanego do ściany.
- Nie instaluj montuj w pobliżu szaf elektrycznych, gniazdek i kabli zasilania.
- Produkt należy umiejscowić tak, aby mógł swobodnie obracać się o 180° w obu kierunkach.
- W zasięgu węża wlotowego powinien znajdować się wylot wody, tak aby można było przyłączyć do niego wąż bez zginania lub nadmiernego przedłużania.

7.2 Montaż

Ważne:

- Podczas przebijania powierzchni np. wierząc lub wkładając łączniki, uważaj, aby nie uszkodzić żadnych kabli lub rur.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie należy samodzielnie przeprowadzać instalacji. Poproś wykwalifikowaną osobę, aby zrobiła to za Ciebie.
- Produkt należy montować 1 m nad ziemią.



- Użyj otworów na uchwycie zwiijacza węża, aby zaznaczyć miejsce wiercenia.
– W przypadku powierzchni z innych materiałów (np. drewna) użyj odpowiednich śrub i kołków.
- Włóż kołki, wyrównaj do nich otwory wspornika, a następnie przymocuj wkrętami.
– Do ścian z cegły lub cementu użyj wkrętów i kołków zawartych w zestawie.
- Zawieś produkt na sworzniu montażowym, jak pokazano na rysunku.

8 Podłączenie



- Przykręć złącze kranu do kranu.
- Podłącz szybkozłączkę (włot) do złącza kranu. Części powinny się zatrzasnąć.
- Aby zwolnić połączenie, przesunąć złącze w kierunku strzałki pokazanej na złączce.

- Przymocuj dyszę rozpryskową do szybkozłączki (wylotu). Części powinny się zatrzasnąć.
- Aby zwolnić połączenie, przesunąć złącze w kierunku strzałki pokazanej na złączce.

9 Obsługa

- Wyciągnij wymaganą długość węża, a następnie pozwól mu się zwinąć, aż się zablokuje.

→ Obróć regulator rozprysku, aby zmienić kształt strumienia wody.

- Jeśli wąż nie blokuje się, wyciągnij kolejny metr, a następnie puść.
- Aby odblokować wąż, wyciągnij go, a następnie powoli wprowadź wąż z powrotem do bębna. Jeśli wąż przypadkowo wyslizgnie się z Twojej dłoni, mechanizm bezpieczeństwa automatycznie go zablokuje.

Ważne:

Przed odblokowaniem, a następnie wciągnięciem węża:

- Upewnij się, że wąż nie jest załamany, aby zapobiec jego zakleszczeniu.
- (W razie potrzeby) spryskaj wąż, aby usunąć z niego brud lub zanieczyszczenia.

10 Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Wąż nie zostaje wciągnięty do bębna	W węży jest zagięcie.	Usuń zagięcie.
	Wąż został całkowicie rozwinięty i nie ma można go już dalej rozwinać.	Otworzyć otwór rewizyjny i ręcznie obróć bęben (o 1/2 obrotu) w kierunku wyciągania węża.

11 Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

11.1 Konserwacja

- Bębna na wąż zasadniczo nie wymaga konserwacji przez użytkownika.

11.2 Czyszczenie

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

- Wnętrza bębna na wąż nie wolno myć wodą.
- (W razie potrzeby) spryskaj wąż, aby usunąć z niego brud lub zanieczyszczenia, zanim go wciągniesz do bębna.

11.3 Przechowywanie

- Zimą przechowuj produkt wewnątrz.
- Nie wystawiać na działanie temperatur poniżej zera.
- Przed odłożeniem do przechowania zakręć kran i spuść całą wodę z węża.

Wskazówka:

Aby opróżnić wąż:

- Zakręć kran i odłącz złącze węża (włot).
- Rozciągnij wąż do pełnej długości.
- Aby usunąć wodę, podnieś wąż od strony bębna w kierunku dyszy.

12 Dane techniczne

Ciśnienie robocze	8,5 bar (120 PSI)
Materiał.....	Wąż: PVC Obudowa: PP
Złączki (włot).....	Przyłącze do kranu: \varnothing 26,5 mm (G 3/4")
Wąż	Włot: 2 m, wylot: 20 m \varnothing wewn.: 12,7 mm (1/2")
Temperatura robocza	od 0 do +55 °C
Wilgotność w miejscu użytkowania	0–90 % wilg. wzgl.
Temperatura w miejscu przechowywania	od -5 do +55 °C
Wilgotność w miejscu przechowywania	0–70 % wilg. wzgl.
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (ok.)	261 x 466 x 660 mm
Waga (ok.)	9,6 kg

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2464845_V2_0422_dh_mh_pl 371497227 11/02 en