



Szyny łączeniowe 4f., 12JC

Typ EVG-3P+3N/12MODUL
 Catalog No. 121091

Abbildung ähnlich

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Szyna fazowa (EC000215)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Liczba faz			4
Liczba biegunów			4
Do liczby urządzeń			0
Wielkość odstępów		mm	0
Przekrój		mm ²	10
Długość		mm	211
Liczba modułów			12
Znamionowy prąd ciągły I _n		A	63
Rodzaj połączenia elektrycznego			Widelkowe
Z izolacją			Tak
Znamionowe napięcie udarowe		kV	4
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia I _k		kA	25
Maksymalne znamionowe napięcie pracy U _e		V	415
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I _{cw}		kA	0
Do urządzeń z torem N			Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi			Nie