

Złącze wtykowe - QPD STAK 3PE1,5 BK - 1065121

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Złącze wtykowe, przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 400 V, 16 A AC, czarny, z nakrętką QUICKON, zakres średnicy kabli: 7 mm ... 13 mm

Zalety

- ✓ Komfort: proste i szybkie konfekcjonowanie bez specjalnych narzędzi
- ✓ Prosta obsługa - złącza wtykowe umożliwiają szybszą wymianę urządzenia oraz ułatwiają rozruch dzięki wstępnie konfekcjonowanym przewodom
- ✓ Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym włożeniem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
- ✓ Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia 80 % oszczędności czasu podczas podłączania na miejscu

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 055626 725048
GTIN	4055626725048
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36,600 GRM
Waga jednej sztuki (łącznie z opakowaniem)	37,900 GRM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	D1

Dane techniczne

Informacje ogólne

Kolor	czarny
Technika przyłączeniowa	przyłącze QUICKON
Rodzaj przyłącza	Przyłącze IDC
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	3+PE
Moment obrotowy dokręcania nakrętki kołpakowej	8 Nm

Złącze wtykowe - QPD STAK 3PE1,5 BK - 1065121

Dane techniczne

Informacje ogólne

	> 5 Nm (Moment odkręcania)
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG min.	20
Przekrój przewodu AWG max.	16

Przewody

Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
materiał izolacji żyły	PCV / PE / TPE / guma
Średnica żyły wraz z izolacją	1,6 mm ... 3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	7 mm ... 13 mm
Długość zdejmowanej osłony przewodu	60 mm (Odgałęzienie)
	60 mm (przewód zbiorczy)
Oznaczenie bieguna	1, 2, 3, PE

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C

Elektryczne wartości znamionowe

Prąd znamionowy I _N	16 A AC
	10 A DC
Napięcie znamionowe U _N	400 V AC
	250 V DC
napięcie znamionowe (III/3)	400 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV

Mechaniczne wartości znamionowe

Ilość ponownych przyłączeń przyłącza QUICKON	maks. 10
Kategoria udarowa	IK07

Dane materiałowe

materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	srebrzone
materiał uchwytu styków	PA
Materiał izolacyjny	PA
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Normy i przepisy

Złącze wtykowe - QPD STAK 3PE1,5 BK - 1065121

Dane techniczne

Normy i przepisy

Kategoria uderowa	IK07
Odporność na UV	tak

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440605
eCl@ss 11.0	27440605
eCl@ss 9.0	27440605

ETIM

ETIM 6.0	EC002560
ETIM 7.0	EC002560

UNSPSC

UNSPSC 18.0	39121402
UNSPSC 19.0	39121402
UNSPSC 20.0	39121402
UNSPSC 21.0	39121402

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E468743
Napięcie znamionowe UN	400 V		

Złącze wtykowe - QPD STAK 3PE1,5 BK - 1065121

Aprobaty

Prąd znamionowy IN	10 A
mm ² /AWG/kcmil	16

Akcesoria

Akcesoria

Zaślepka

Zaślepka - SEALING PLUG 10X16 RD - 1400284



Zaślepka, materiał: PA, na gwint wtykowe, kolor: czerwona