



Tuleja membrany, M16

Typ
Catalog No. KT-M16
216983

Program dostaw

Asortyment			Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Akcesoria			Zarządzanie kablami
Akcesoria			Przepusty kablowe Tuleje membranowe metryczne
Stopień ochrony			do IP66
Opis			z wbudowaną membraną przelotową
Tworzywo			PE i elastomer termoplastyczny nie zawiera chloru Nie zawiera silikonu
Wytrzymałość powierzchniowa			RAL 7035
Wprowadzenie przewodów			M16
Hole diameter		mm	16,5
Średnica zewnętrzna przewodu		mm	1 - 9
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core		mm ²	H03VV-F3 x 0.75, NYM 1 x 16/3 x 1.5

Dane Techniczne

Dane ogólne

Stopień ochrony			do IP66
-----------------	--	--	---------

Materiał

Tworzywo			PE i elastomer termoplastyczny nie zawiera chloru Nie zawiera silikonu
Kolor			Szary, RAL 7035
Odporność temperaturowa			-40°C - 80°C, krótkotrwale do około 100°C
Odporność chemiczna			Odporny na: alkohol, tłuszcze roślinne i zwierzęce, słabe ługi, słabe kwasy, wodę
Danger of stress fracture			Relative high

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009) / Uszczelka przepustowa (EC000879)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Connection devices / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [AD1139007])			
Model			Zamknięty
Wkładka do dławnicy kablowej			Nie
Kierunek wprowadzenia kabla			Okrągły
Liczba kabli			1 - 1
Do przewodów o średnicy		mm	1 - 9
Średnica otworu		mm	16.5
Do ściany o grubości		mm	1 - 9.5
Rozmiar gwintu metrycznego			16
Rozmiar gwintu PG			0
Długość całkowita		mm	0
Z odciążeniem naprężeń			Nie
Termokurczliwość			Nie
Wersja narożna			Nie
Materiał			Inne
Gatunek materiału			Polietylen (PE)
Zabezpieczenie powierzchni			Inne
Bezhalogenowe			Tak
Kolor			Szary
Gazoszczelność			Tak

Ognioochronna		Nie
Wodoszczelność		Tak
Stopień ochrony (IP)		IP66
Zakres temperatury pracy	°C	-5 - 40

Wymiary

