



Adapter na szyny zbiorcze, 3b, do NZM1, 160A, UL508

Typ
Catalog No. **NZM1-XAD160**
104554

Program dostaw

Asortyment			System 60-mm Compact-System				
Funkcja podstawowa			Adapter na szyny zbiorcze do NZM				
Grupa asortymentowa			Adapter do łącznika mocy i rozłącznika obciążenia				
Funkcja			do montażu na szynach płaskich Cu 12 - 30 x 5 - 10, o profilu podwójnego T i potrójnego T				
Znamionowe napięcie pracy	U _e	V AC	690				
Odporność temperaturowa			do 120°C				
Rated diversity factor			Interior housing temperature NZM1 ≤ 125 A RDF	25° C	35° C	45° C	55° C
			NZM1 160 A RDF	1.00	1.00	0.92	0.84
				1.00	0.94	0.88	0.81
			IEC 61439: busbar ≥ 120 mm ²				
Samogaśnienie			zgodnie z UL 94				
Odporność na wylądowania pełzne			CTI 200				
Liczba biegunów			3-biegunowe				
Znamionowy prąd pracy	I _e	A	160				
Szerokość adaptera		mm	92				
Stosowane do			NZM1, PN1, N(S)1				
Cu factor		kg	0,25				

Uwagi

For switch and standard connection with box terminal.

Integrated adapters allow connection to system on top or bottom.

Increased protection against direct contact on the switch output side is possible in conjunction with IP2X protection against contact with a finger.

Latch fitting to busbar using combination stand

Can be adjusted to 5-mm and 10-mm rail thicknesses and back thanks to the integrated combination stand.

Rated short-circuit switching capacity 35 kA at 480 V.

Mounted by latching onto de-energized busbar.

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Adapter do montażu na szynach zbiorczych (EC001531)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozdzielnica szynowa (niskiego napięcia) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ec1@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])			
Wyposażenie w szyny nośne			Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego			Inne
Prąd znamionowy In		A	160
Minimalna grubość szyny		mm	5
Maksymalna grubość szyny		mm	10
Szerokość adaptera		mm	92
Długość szyny		mm	30
Rozstaw osi szyn		mm	60

Aprobaty

Product Standards		UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 61439-1; CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS, DIHS7
CSA File No.		236217
CSA Class No.		3211-37
North America Certification		UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability		Refer to approbation report
Specially designed for North America		No
Suitable for		Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker		Refer to approbation report
Max. Voltage Rating		600 V AC
Degree of Protection		Feeder circuits

Wymiary

