

GYSPOT 3404 o mocy 3500 A jest idealnym narzędziem do usuwania wgnieceń i prostowania stalowych elementów karoserii (maska, drzwi, dach itp.). Posiada kilka funkcji, które czynią go kompletnym i wszechstronnym narzędziem. Dzięki niskiemu zużyciu energii jest zasilany z prostego gniazdka 230 V.

WIELOZADANIOWY WDRAŻAJĄCY

Sposoby użytkowania :

- **Spawanie gwiazd lub pierścieni** do operacji ciągnięcia blachy stalowej.
- **Spawanie drutu falistego**, idealnego do prostowania zakrzygniętego profilu (np. nadkola)
- **Skurcz**, do lekkich uderzeń i prac wykończeniowych.
- Użycie ołówka grafitowego.
- Spawanie kołków stalowych.



ŁATWY W UŻYCIU


- Przełącz, aby przejść do trybu ołówka grafitowego.
- **Intuicyjny** potencjometr pozwala wybrać zarówno moc, jak i żądany tryb.
- **Ręcznie**, spoina jest generowana przez proste naciśnięcie spustu pistoletu.

Długość kabla

Masa	Pistolet	Żywność
1,7 m / 50 mm ²	2m / 50mm ²	4 mln

DOSTARCZANE STANDARDOWO Z:

- 1 młot bezwładnościowy (1,1 kg) i końcówka uchwytu gwiazdy do ciągnięcia gwoździ.
- 3 gwiazdki
- 1 końcówka do szyjkowania
- 1 podkładka na masę



OPCJA:

Wózek na kółkach
Miejsce 600
Nr ref.: 053533









Wózek na kółkach
Miejsce 800
Nr ref.: 051331



Pudełko Spottera
Nr ref.: 053922



	$I_2 \text{ max}$		U_2		I_{RMS}			
50/60hz	A		V	A	A	OK	cm	kg
400V 2~	3500	Manuel	7,4	16	2500		22.5x36x23.5	21