


K80LGRYB4PQP


Wskaźniki LED – Wskaźnik ostrzegawczy



Cechy charakterystyczne

- Stopień ochrony IP67
- Przewód z 5-pinowym złączem męskim M12 x 1
- Napięcie zasilania 18...30 VDC
- Stopień ochrony IP67

Schemat podłączenia



Dane techniczne

Typ	K80LGRYB4PQP
Nr kat.	3077630
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty niebieski
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Zielony, Akcesoria
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Żółty
Cechy koloru 4	Niebieski
Napięcie zasilania	18...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	40 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Półkula, K80L
Wymiary	93.1 x 80.9 x 66.7 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Żółte
Window material	akryl, rozproszone
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C

Dane techniczne

Klasa ochrony	IP67
Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE

Akcesoria

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------

Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80, Q80, temperatura pracy -20...90°C

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com