


K50BLR1XYXP

Wskaźniki LED – wskaźnik ostrzegawczy




Dane techniczne

Typ	K50BLR1XYXP
Nr kat.	3019785
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	Żółty obrotowy
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Żółty, Akcesoria
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 140 mA
Maks. pobór prądu na kolor	140 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 0.25 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Element aktywujący, K50BL
Wymiary	Ø 50 x 49 x 49 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Przewody, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %

Cechy charakterystyczne

- Obrotowe LED
- Widok z boku
- Dwie prędkości
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Kolory: Żółty obrotowy (COL 2)
- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC

Schemat podłączenia



Zasada działania


LED posiada stopień ochrony IP67/ IP69k i przeznaczony jest do pracy w aplikacjach wewnątrz i na zewnątrz. Obrotowa i migająca lampka ostrzegawcza K50 jest źródłem bardzo jasnego, i widzianego ze wszystkich stron, światła.

Dane techniczne

Klasa ochrony	IP67 IP69
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie


Akcesoria

SMB30A	3032723
--------	---------



Uchwyt montażowy,
prostokątny, stal nierdzewna,
dla czujników z gwintem 30mm

SMB30SC	3052521
---------	---------



Uchwyt montażowy, czarny PBT,
dla czujników z gwintem 30 mm,
obrotowy