


K30LWYBPPB2Q

Wskaźniki LED – Wskaźnik ostrzegawczy Ze zintegrowanym przyciskiem




Dane techniczne

Typ	K30LWYBPPB2Q
Nr kat.	3087144
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	biały żółty niebieski
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Funkcja przełącznika	Chwilowy
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony
Cechy koloru 2	Żółty
Cechy koloru 3	Niebieski
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 25 mA
Maks. pobór prądu na kolor	40 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO, Bezpotencjałowe
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Półkula, K30L
Wymiary	Ø 30 x 62.8 x 62.8 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC

Cechy charakterystyczne

- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Kolory: Biały (COL 1) / żółty (COL 2) / niebieski (COL 3)
- Przycisk zamykający styki bezpotencjałowe między stykami nr 1 (biały) i 5 (szary)
- Złącze męskie M12x1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

Schemat podłączenia



Dane techniczne


	Tworzywo termoplastyczne, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	8
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Klasa ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
MTTF	626 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE

Akcesoria



SMB22A

3079414

Mounting bracket, stainless steel, for K30L series



Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Przewód podłączeniowy, żeński M12, prosty, 8-stykowy, długość przewodu: 2 m, materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC8T-2/TEL	6625133	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 8-stykowe, długość przewodu: 2 m, materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com