


# K50BCLS1XBXPQP

## Wskaźniki LED – wskaźnik ostrzegawczy




### Dane techniczne

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ                                | K50BCLS1XBXPQP                                  |
| Nr kat.                            | 3086510                                         |
| <b>Dane sygnału i wyświetlacza</b> |                                                 |
| Cel                                | Wskaźnik świetlny LED                           |
| Funkcja                            | Oświetlenie punktowe                            |
| Rodzaj światła                     | Niebieski migający                              |
| Trwałość diody LED (L70)           | 50000 h                                         |
| Możliwość ściemnienia              | nie                                             |
| Cechy koloru 1                     | Niebieski, Akcesoria                            |
| Cechy szczególne                   | Do mycia                                        |
| <b>Dane elektryczne</b>            |                                                 |
| Napięcie zasilania                 | 12...30 V DC                                    |
| Nominalny prąd zasilania DC        | ≤ 160 mA                                        |
| Maks. pobór prądu na kolor         | 160 mA                                          |
| Typ wejścia                        | PNP                                             |
| Typowy czas odpowiedzi             | < 0.25 ms                                       |
| <b>Dane mechaniczne</b>            |                                                 |
| kaskadowe                          | nie                                             |
| Wykonanie                          | Element aktywujący, K50BL                       |
| Wymiary                            | Ø 50 x 49 x 49 mm                               |
| Materiał obudowy                   | Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 <sub>A</sub> Czarny |
| Window material                    | Poliwęglan, przezroczysty                       |
| Połączenie elektryczne             | Przewód ze złączem, M12 x 1, 0.15 m, PVC        |
| Liczba żył przewodu                | 5                                               |
| Temperatura pracy                  | -40...+50 °C                                    |
| Wilgotność względna                | 0...90 %                                        |

### Cechy charakterystyczne

- Migająca LED
- Widok z góry i z boku
- Dwie prędkości migania
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Kolory: Niebieski migający (COL 2)
- Przewód z męskim złączem M12 x 1
- Napięcie zasilania 12...30 VDC

### Schemat podłączenia




### Zasada działania

LED posiada stopień ochrony IP67/ IP69k i przeznaczony jest do pracy w aplikacjach wewnątrz i na zewnątrz. Obrotowa i migająca lampa ostrzegawcza K50 jest źródłem bardzo jasnego, i widzianego ze wszystkich stron, światła.



Dane techniczne

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Klasa ochrony  | IP67<br>IP69        |
| Testy/aprobaty |                     |
| Certyfikaty    | CE, cULus w wykazie |

Akcesoria

|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SMB30A                                                                            | 3032723                                                                             | SMB30SC                                                                            | 3052521                                                               |
|  | Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm |  | Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy |

Akcesoria

|                                                                                     |               |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                                                                   | Typ           | Nr kat. |                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |