


K50LGBWA120Q


Wskaźniki LED – wskaźnik ostrzegawczy



Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Wykonanie wielokolorowe: Zielony (COL 1) / niebieski (COL 2) / biały (COL 3)
- Złącze męskie Micro M12 x 1
- Napięcie zasilania: 85...130 VAC

Schemat podłączenia



Dane techniczne

Typ	K50LGBWA120Q
Nr kat.	3081585
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony niebieski biały
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone
Cechy koloru 2	Niebieski
Cechy koloru 3	Biały
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Maks. pobór prądu na kolor	15 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO, Bezpotencjałowe
Typ wejścia	AC
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Półkula, K50L
Wymiary	Ø 50 x 69 x 69 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	5

Dane techniczne

Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Klasa ochrony	IP67 IP69
Testy/aprobaty	
MTTF	249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Akcesoria

