


K50BCLYA120Q


Wskaźniki LED – wskaźnik ostrzegawczy



Cechy charakterystyczne

- Uniwersalny wyświetlacz LED
- Widok z boku
- Z możliwością indywidualnego sterowania
- Mechaniczny gwint wkręcany M30 × 1,5
- Klasa ochrony IP67
- Wykonanie jednokolorowe: Żółty (COL 1)
- 3-pinowe złącze męskie, 1/2"
- Napięcie zasilania 90...240 V DC, 100...250 V AC

Schemat podłączenia



Zasada działania

LED posiada stopień ochrony IP67/ IP69k i przeznaczony jest do pracy w aplikacjach wewnątrz i na zewnątrz. Zależnie od podłączenia jeden z dwóch kolorów świeci w sposób stały tak długo, jak podawany jest stan wysoki na wejście PNP.


Dane techniczne

Typ	K50BCLYA120Q
Nr kat.	3019467
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	żółty
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Żółty, Stałe włączone
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	90...240 V DC
Napięcie zasilania	100...250 V AC
Maks. pobór prądu na kolor	60 mA
Typ wejścia	AC
Typowy czas odpowiedzi	< 0.5 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Element aktywujący, K50BL
Wymiary	Ø 50 x 60 x 60 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Złącza, 1/2", PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %

Dane techniczne

Klasa ochrony	IP67 IP69
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie

Akcesoria

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
	Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm		Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy